

Goulottes DLP monobloc 35 x 105 et 50 x 105

couvrete 85 mm pour montage d'appareillage avec support

Références pour goulotte 35 x 105



Références pour goulotte 50 x 105




Tableau de suggestion d'installation de prises et supports d'installation **p. 922**
 Tableau de choix profilés, accessoires de cheminements et dérivations **p. 960-961**
 Tableau de capacité **p. 970**


IP 40 - IK 07

Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)

Réf. **Goulotte monobloc 35 x 105**

0 104 63 Goulotte 1 compartiment

- 1 corps
- 1 couvrete souple larg. 85 mm
- Section maximale : 2850 mm²
- Livrée en 10 longueurs de 2 m
- S'associe avec prises
- Mosaic et supports pour couvrete 85 mm (p. 966)



0 106 91 **0 106 92** Joints de corps

- 0 106 91** Joint de corps à éclisse
- 0 106 92** Joint de corps à fixation par adhésif

0 108 02 Joint de couvrete

- 0 108 02** Joint pour couvrete largeur 85 mm

0 106 01 **0 106 21** **0 107 84** Angles pour goulotte 35 x 105

- 0 106 01** Angle intérieur, varie de 80° à 100°
- 0 106 21** Angle extérieur, varie de 60° à 120°
- 0 107 84** Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°


0 107 01 Embout pour goulotte 35 x 105

- 0 107 01** Embout gauche ou droit

Réf. **Goulotte monobloc 50 x 105**

0 104 64 Goulotte 1 compartiment

- 1 corps
- 1 couvrete souple larg. 85 mm
- Section maximale : 4300 mm²
- Livrée en 8 longueurs de 2 m
- S'associe avec prises
- Mosaic et supports pour couvrete 85 mm (p. 966)



0 105 82 Cloison supplémentaire

- 0 105 82** Cloison de séparation
- Livrée en 12 longueurs de 2 m

0 106 91 **0 106 92** Joints de corps

- 0 106 91** Joint de corps à éclisse
- 0 106 92** Joint de corps à fixation par adhésif

0 108 02 Joint de couvrete

- 0 108 02** Joint pour couvrete largeur 85 mm

0 106 02 **0 106 22** **0 107 85** Angles pour goulotte 50 x 105

- 0 106 02** Angle intérieur, varie de 80° à 100°
- 0 106 22** Angle extérieur, varie de 60° à 120°
- 0 107 85** Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°

0 107 02 Embout pour goulotte 50 x 105

- 0 107 02** Embout gauche ou droit

Couvretes supplémentaires **en pièces détachées**
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr