

Kits portiers audio-vidéo

accessoires complémentaires



F441



347400



391670

Schémas d'installation p. 834

Réf.	Equipements communs
346020	Alimentation pour éléments supplémentaires Alimentation pour alimenter les bornes 1-2 des composants BUS 2 fils (platine de rue, poste intérieur audio-vidéo) Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz Sortie 1-2 : 27 V = - 600 mA maxi 2 modules DIN
346260	Relais Relais pour commande d'ouverture supplémentaire Possibilité de raccorder un bouton-poussoir de sortie 4 modules DIN
346210	Relais pour fonctions auxiliaires (ex : éclairage, automatismes) 2 modules DIN
346250	Relais contacts secs NO/NF (2 A maxi) pour gâche à émission > 400 mA à connecter sur bornes S+ S- de la platine
306065	Kit de codification Kit de codification BUS 2 fils et numérique
003033	Gâche à émission de courant (1 temps) A encastrer, double empennage Consommation : - 300 mA en courant alternatif - 400 mA en courant continu
F441	Accessoires pour intégration de caméras supplémentaires Option disponible pour tous les kits audio-vidéo BUS 2 fils 1 ou 2 appels ou permet de faire évoluer un portier audio en portier audio-vidéo en changeant le poste intérieur Permettent la visualisation de l'image des différentes caméras placées à l'intérieur comme à l'extérieur par simple pression sur la touche reprise d'image du poste intérieur Répartiteur audio-vidéo BUS 2 fils 4 entrées pour platines ou caméras BUS ou caméras coaxiales 75 Ω (via interface coaxiale pour caméra réf. 347400) 4 sorties vers postes intérieurs Permet de diviser l'installation en 4 colonnes montantes audio-vidéo BUS 2 fils 6 modules DIN
347400	Interface caméra coaxiale Permet de rajouter des caméras déportées coaxiales collectives ou privatives sur une installation BUS 2 fils vidéo Convertisseur de signal vidéo coaxial/BUS 2 fils pour caméra 12 Vcc 75 ohms 150 mA Avec sortie pour alimenter directement la caméra depuis le système BUS 2 fils Dim. : 40 x 40 x 18 mm
391670	Caméra compacte BUS 2 fils d'extérieur Ne nécessite ni interface ni alimentation supplémentaire Élément à codifier Couleur, IP 65 330 lignes TV Capteur 1/3" CMOS Focale variable : 2,3-6 mm Mini : 2 Lux à F2.0 Dim. : 39 x 39 x 100 mm

Réf.	Accessoires pour contrôle d'accès
348260	Badges supplémentaires Lot de 6 badges de couleurs différentes compatibles avec le contrôle d'accès intégré à la platine de rue réf. BT343091
348261	Puces électroniques supplémentaires Lot de 2 puces électroniques compatibles avec le contrôle d'accès intégré à la platine de rue réf. BT343091

Gâches à rupture de courant et gâches 2 temps p. 863

Platines de rue Linea 3000



BT343093



BT343081



BT343051



BT343061



350020

Schémas d'installation p. 834

Réf.	Platines de rue Linea 3000
	Platine de rue saillie en Zamak BUS 2 fils Configurable pour 1 ou 2 logements Contrôle d'une serrure électrique grâce aux bornes S+ et S- (18 V - 4 A) En option : - accessoire visière anti-pluie réf. BT343051, montage en encastré avec accessoire réf. BT343061 et sa boîte d'encastrement réf. 350020 pour la finition alu - accessoire visière anti-pluie réf. BT343053, montage en encastré avec accessoire réf. BT343063 et sa boîte d'encastrement réf. 350020 pour la finition noire
	Platines audio-vidéo Caméra grand angle avec LED à vision de nuit Avec contrôle d'accès Contrôle d'accès par badge, jusqu'à 20 badges (125 KHz) dont le badge maître Contient 5 badges de proximité et 2 puces par contrôle d'accès 1 badge maître pour programmation
BT343091	● Finition alu
BT343093	● Finition noire
BT343081	○ Finition alu Sans contrôle d'accès
	Platine audio Sans contrôle d'accès
BT343071	
	Façades antivandales Façade antivandale pour platine audio-vidéo Linea 3000 réf. BT343081 et réf. BT343091
BT343082	○ Finition alu
	Façade antivandale pour platine audio Linea 3000 réf. BT343071
BT343072	○ Finition alu
	Visières anti-pluie Visière anti-pluie pour équiper une platine de rue Linea 3000 réf. BT343081 ou réf. BT343091 Montage saillie
BT343051	○ Finition alu
	Visière anti-pluie pour équiper une platine de rue Linea 3000 réf. BT343093 Montage saillie
BT343053	● Finition noire
	Accessoires d'encastrement Accessoire pour montage en encastré d'une platine de rue Linea 3000 réf. BT343081 ou réf. BT343091 A associer avec la boîte d'encastrement réf. 350020
BT343061	○ Finition alu
	Accessoire finition noire pour montage en encastré de la platine de rue Linea 3000 réf. BT343093 A associer avec la boîte d'encastrement réf. 350020
BT343063	● Finition noire
350020	Boîte d'encastrement 2 modules pour montage en encastré des platines Linea A associer avec l'accessoire d'encastrement réf. BT343061