



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929

Connexion rapide par bornes automatiques

Réf. Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10 AX - 250 V~
 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard
 Devient lumineux avec voyant brochable réf. 0 676 86L en 230 V
 ou réf. 0 676 87L en 12, 24 et 48 V (p. 893)
 Devient témoin avec voyant brochable réf. 0 676 85L en 230 V ou
 réf. 0 676 89L en 12, 24 et 48 V (p. 893)

1 module
 0 770 01L Blanc
 0 791 01L Noir mat
 0 792 01L Alu
 0 787 10L Blanc antimicrobien⁽¹⁾

2 modules
 0 770 11L Blanc
 0 770 98L Blanc - Lot de 120
 0 791 11L Noir mat
 0 792 11L Alu
 0 787 11L² Blanc antimicrobien⁽¹⁾

Interrupteur 20 AX - 250 V~
1 module
 Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
 Devient témoin avec voyant réf. 0 676 64 (p. 893)
 0 770 60L Blanc

Interrupteur bipolaire 10 AX - 250 V~
2 modules
 Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
 A équiper d'un voyant réf. 6 650 91 pour fonction
 témoin ou réf. 6 650 90 pour fonction lumineux
 0 770 50L Blanc

Permutateur 10 AX - 250 V~
2 modules
 A équiper d'un voyant réf. 6 650 91 pour fonction
 témoin ou réf. 6 650 90 pour fonction lumineux
 0 770 21L Blanc
 0 793 21L Noir mat
 0 792 21L Alu

Va-et-vient à tirage 10 AX - 250 V~
2 modules
 Livré avec cordon longueur 1,5 m
 0 770 14 Blanc

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
 2 : Produit commandable à l'unité

Mosaic with Netatmo pour
 installation petit tertiaire p. 576



Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
 Peut être intégré à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)

Réf. Prêt-à-Poser connectable : créer un va-et-vient avec micromodule

0 777 77L Permet de commander un éclairage de tout type (LEDs, fluo, halogène, incandescence) depuis 2 points de commande sans tirer de fils
 Composition :
 - 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (300 W)
 S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales
 - 2 commandes d'éclairage sans fils, alimentation par pile CR2032 3 V fournie. Livrées complètes avec supports, plaques et adhésifs repositionnables pour fixation des commandes sur tous supports
 Possibilité de rajouter une ou plusieurs commandes sans fils réf. 0 777 23LA (p. 580)

Réf. Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils: créer un va-et-vient

0 777 32L Permet de créer un va-et-vient sans micromodule et sans tirer de fils
 Composition :
 - 1 interrupteur 230 V~ sans neutre 5-300 W, livré avec compensateur. Livré avec protection de chantier
 - 1 commande d'éclairage sans fils, alimentation par pile CR2032 3 V fournie. Livrée avec adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports
 Produits livrés complets avec supports et plaques
 Possibilité de rajouter une ou plusieurs commandes sans fils réf. 0 777 23LA (p. 580)

Réf. Prêt-à-Poser connectable avec commandes Self-e : créer un va-et-vient avec micromodule

0 777 25L Permet de commander un éclairage depuis 2 points de commandes sans tirer de fils
 Composition :
 - 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (300 W)
 S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales
 - 2 commandes sans fils sans pile, livrées complètes avec enjoliveurs, supports, plaques et adhésifs repositionnables pour fixation des commandes sur tous supports
 Possibilité de rajouter d'autres commandes sans fils, sans pile

Prêt-à-Poser Mosaic avec Modul'up
 p. 732

Interrupteur connecté
 p. 578

