













Mosaic™ actimétrie environnementale

Mosaic™ avec traitement antimicrobien⁽¹⁾

















tableau de choix mécanismes et plaques

Pour aller au-delà, le système d'actimétrie BUS/KNX E-monitor'âge propose des pistes innovantes : nouveaux capteurs (chute, son, vision, qualité de l'air, respiration, alitement et qualité de sommeil par exemple). Il permet le prétraitement des données et une exploitation de type modélisation des règles ou moteur de prise de décision... pour un meilleur service au résident d'une part et d'autre part une meilleure efficacité globale.

SOLUTION SYSTÈME D'ACTIMÉTRIE PAR KNX

			Réf.
CHAMBRES	Détection ⁽¹⁾	Interrupteur automatique	0 784 93 
	Signalétique lumineuse	Veille 2 modules	 0 785 10
		LEDs 2 modules	 0 785 20
	LEDs 5 modules	 0 785 22	
SANITAIRES	Détection	Détecteur de présence	 0 489 18
	Commande	Poussoir	 0 784 89
			Actimétrie
			Réf.
PRODUITS SYSTÈME	Contrôleur	Faux plafond	 0 488 87
		Modulaire	 0 026 80
	Interface	Interface IP	 0 035 45
	Alimentation	BUS	 0 035 06/07
	Câble	BUS	 0 492 91/92
Serveur de supervision			Nous consulter ou contacter un système intégrateur

1 : Pour une détection optimale, il est préconisé d'installer 3 interrupteurs automatiques réf. 0 784 54 afin que les champs de détection couvrent la totalité du volume de la pièce

COMMANDES	
	0 766 77 0 783 76 Mécanismes à tirette 2 A - 230 V Interrupteur à tirette éjectable - 1 module Blanc Poussoir à tirette éjectable - 1 module Blanc
	0 787 10L Va-et-vient 10 AX - 250 V~ Va-et-vient - 1 module Blanc
	0 787 11L⁽²⁾ Va-et-vient - 2 modules Blanc
	0 787 11L⁽²⁾ Va-et-vient à voyant à LED (à équiper) 2 modules - Blanc
	0 787 14L Poussoirs 6 A - 250 V~ Poussoir - 1 module Blanc
	0 787 15L⁽²⁾ Poussoir - 2 modules Blanc
	0 787 15L⁽²⁾ Poussoir inverseur à voyant à LED (à équiper) 2 modules - Blanc
	0 770 43L Poussoir inverseur porte-étiquette 2 modules Blanc
	0 770 27L Commande de VMC Commande de VMC - 2 modules Blanc
	0 787 09 Commande tactile Interrupteur avec neutre - 2 modules Blanc
	0 787 05 Interrupteur de volets roulants Interrupteur de volets roulants - 2 modules Blanc
MÉCANISMES COMPLETS (MÉCANISME + SUPPORT + PLAQUE)	
	0 782 48L Tirette d'appel Tirette d'appel pour sanitaires IP 55, éjectable 2 modules - Blanc
	0 766 85L Bloc d'appel à LED Bloc d'appel avec un voyant rouge 2 modules - Blanc
	0 782 04L Bloc de porte Bloc de porte avec un voyant rouge, un voyant blanc et un poussoir d'effacement d'appel et de présence
	0 782 46L Prises à connexion magnétique Prise pour manipulateur appel seul 2 modules - Blanc
	0 782 47L Prise pour manipulateur appel, éclairage, volets 2 modules - Blanc

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
2 : Produit commandable à l'unité



Services et assistances

Contactez le service Relations Pro



Guide d'installation et d'utilisation

Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

