

Mosaic™

prises de courant spéciales




Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929

Réf. **Prise équipotentielle**

Permet d'égaliser les potentiels de tous les éléments conducteurs et de toutes les masses, et de limiter la tension de contact à une valeur non dangereuse pour les personnes. S'utilise en milieu hospitalier (p. 1012) pour ne pas perturber les matériels sensibles. Conforme à la norme DIN 42801 et IEC 60364-7-710

0 787 00 Blanc antimicrobien⁽¹⁾
1 module

0 787 60L Blanc antimicrobien⁽¹⁾
2 modules




Fiche équipotentielle

7 759 93 Fiche de connexion équipotentielle

Prise 2P+T manipulation facile

Equipée d'un levier pour faciliter l'introduction et l'extraction de la fiche. Sans action sur le levier, fonctionne comme une prise 2P+T traditionnelle. 5 modules

0 771 31 Blanc antimicrobien⁽¹⁾



Prise 2P TBT

3 A - entraxe 12 mm pour fiche réf. 0 500 05 (p. 781)
Connexion par bornes à vis
1 module

0 771 50 Blanc antimicrobien⁽¹⁾



Prise rasoir

IP 24 - IK 04
230 V/120-230 V - 50-60 Hz
Raccordement par bornes automatiques
Livrée complète avec support et plaque de finition
Ne se monte pas sur cadre saillie
5 modules

0 775 86 Blanc



1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Offre hôtel
p. 1002

Solutions pour maisons de
retraite et bâtiments de santé
p. 1012



Mosaic™

prises de courant standards internationaux



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929

Réf. **Prises standard germanique**

S'utilisent principalement dans les pays suivants :
Allemagne, Espagne, Grèce, Portugal...
Connexion par bornes à vis. 2 modules

0 772 13 Blanc - spéciale 4 mm² et repiquage

0 787 02 Blanc antimicrobien⁽¹⁾

0 772 20 Rouge antimicrobien⁽¹⁾



0 772 14 **2P+T à détrompage**

Rouge à détrompage



0 772 19 **2P+T à volet**

Blanc antimicrobien⁽¹⁾



Prises autres standards

Standard britannique

2P+T - 13 A. 2 modules

0 775 05 Blanc



Standard italien

2P+T - 10/16 A. 1 module

0 775 11 Blanc



Standard suisse

2P+T - type 13. 2 modules

0 775 06 Blanc



Standard US

2P+T - 15 A

2 modules

0 775 04 Blanc



Prises standard euro-US

Les prises euro-US sont dédiées à l'installation dans certains marchés d'Asie. Il est impératif de vérifier les normes locales avant chaque installation

2P

1 module

0 775 01 Blanc



2P+T

2 modules

0 775 02 Blanc



1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Prises autres standards,
Contactez votre direction régionale