


Mosaic™ appel infirmière

pour hopitaux de jour, centres de dialyse







Destiné à l'équipement d'appel infirmière dans les hôpitaux de jour, centres de dialyse, de transfusion, scanners...

Permet :

- depuis la chambre : l'appel, l'appel d'urgence, la présence infirmière et l'effacement d'appel
- depuis le local infirmière : la tranquillisation

Possibilité de bénéficier de la recherche de personnes

Réf.	Afficheurs et gestion
0 766 60	Afficheur d'appel 6 directions  Enregistrement des appels par voyants lumineux numérotés et signal sonore Possibilité d'enregistrer plusieurs appels simultanément Affichage de la tranquillisation et de la présence infirmière Possibilité de report des appels sur 4 autres afficheurs (ex. : salle de soins, de repos...) Se monte : - dans boîte saillie réf. 0 802 86 - sur pupitre de table réf. 0 782 14 6 modules
0 782 14	Pupitre de table  Reçoit jusqu'à 6 afficheurs réf. 0 766 60 Montage horizontal ou vertical Dim. : 310 x 295 x 75 mm 36 modules
0 782 89	Alimentation 24 V - 2 A - 48 W  Permet l'alimentation du système Si nécessaire, possibilité d'utiliser une alimentation secourue 24 V 8 modules DIN
0 782 12	Module de gestion 3 directions  Permet la gestion de 3 chambres (ou directions) Possibilité de renvoi par contact sec NO pour voyant, sonnerie, recherche de personne, voyant de synthèse 4 modules DIN

Réf.	Dispositifs d'appel pour chambres	Antimicrobien ⁽¹⁾ : manipulateur et cordon
0 782 01	Manipulateur pour appel seul Manipulateur d'appel étanche IP 67 : - ergonomie facilitant la préhension - 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel Equipé d'un cordon de 2,5 m A associer à la prise réf. 0 782 41 (p. 1014) ou 0 782 46L	
0 782 02	Manipulateur pour appel et commande de l'éclairage Manipulateur étanche IP 67 : - ergonomie facilitant la préhension - 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel - 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture - 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance Equipé d'un cordon de 2,5 m A associer à la prise réf. 0 782 45 (p. 1014) ou 0 782 47L	
0 782 03	Manipulateur pour appel, commande de l'éclairage et volets roulants Manipulateur étanche IP 67 : - ergonomie facilitant la préhension - 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel - 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture - 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance - 2 touches pour commande des volets roulants - 1 touche fonction libre (exemple : prise commandée) Equipé d'un cordon de 2,5 m A associer à la prise réf. 0 782 45 (p. 1014) ou 0 782 47L	

Réf.	Dispositifs d'appel pour chambres (suite)
0 782 46L	Prises pour manipulateurs Livrées pré-assemblées avec plaque Blanc antimicrobien ⁽¹⁾ et support 2 modules Prise à connexion magnétique non indexée pour manipulateur réf. 0 782 81 (p. 1017) et 0 782 01 Prise à connexion magnétique pour manipulateurs réf. 0 782 82/84 (p. 1017) et 0 782 02/03
0 766 72L	Equipements couloir, chambre et sanitaires Livrés avec support métallique pour fixation à vis et plaque de finition blanche 2 modules Montage possible en saillie ou en encastré Hublot de couloir double affichage Voyant double (rouge/blanc) Permet l'affichage dans le couloir des appels et de la présence infirmière Equipé de LEDs à longue durée de vie Livré avec plaque 2 modules
0 782 04L	Bloc de porte Comprend 1 voyant rouge, 1 voyant blanc et 1 poussoir d'effacement d'appel et de présence Peut également être utilisé comme bouton d'acquiescement déporté pour l'offre SCS Equipé de LEDs à longue durée de vie Livré avec plaque antimicrobienne ⁽¹⁾
0 766 64L	Bloc d'appel sanitaire Bloc d'appel sanitaire avec poussoir (NF/NO) à tirette verticale et voyant à LED incorporé
0 783 62	Poire d'appel Avec contact à ouverture/fermeture 2 A Equipée d'un cordon de 2 m livré usine en contact NF Avec fixe-entraxe 12 mm pour prise 2P réf. 0 771 50 (p. 913) ou 0 766 63L
0 766 63L	Prise pour poire d'appel Prise pour poire d'appel ou alarme biomédicale Entraxe 12 mm Livrée sur plaque 2 modules avec obturateur

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Notices techniques
Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://www.legrand.fr)

Tirette sanitaire **en pièces détachées**