

Boîtes de sol standards

pour chape béton ou plancher technique




Tableau de choix p. 932-933
Caractéristiques techniques p. 940 à 942
Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation p. 922

Conformes aux normes IEC/EN 60670-23

Réf.	Kits supports pour boîtes de sol
	A équiper de prises Mosaic Link (p. 910 à 911) Equipés de supports de prises
	Pour prises en position horizontale - hauteur réglable S'installent directement dans plancher technique Pour installation dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 0 880 90/91/92 (p. 936) ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 936) et les adaptateurs réf. 0 880 81/82/83 (p. 936)
0 880 20	12 modules - 3 paniers de 4 modules
0 880 21	18 modules - 3 paniers de 6 modules
0 880 22	24 modules - 3 paniers de 8 modules
	Pour prises en position verticale Pour installation dans plancher technique, utiliser les kits pour isolation électrique réf. 0 880 26/27/28 Pour installation dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 0 880 90/91/92 (p. 936) ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 936) et les adaptateurs réf. 0 880 81/82/83 (p. 936)
0 880 23	8 modules - 2 rangées de 4 modules
0 880 24	12 modules - 2 rangées de 6 modules
0 880 25	16 modules - 2 rangées de 8 modules
	Boîtier d'isolation électrique pour plancher technique
0 880 26	Pour les kits supports pour boîtes de sol 8 modules réf. 0 880 23 et 0 881 23
0 880 27	Pour les kits supports pour boîtes de sol 12 modules réf. 0 880 24 et 0 881 24
0 880 28	Pour les kits supports pour boîtes de sol 16 modules réf. 0 880 25 et 0 881 25
	Couvercles pour boîtes de sol version standard S'installent sur les kits supports pour boîte de sol A équiper d'une plaque de finition ou d'un revêtement de sol type carrelage, moquette, parquet de 8 mm de hauteur maximum (p. 933)
	Couvercles plastique
0 880 00	Pour boîte de sol 8/12 modules réf. 0 880 20/23/39
0 880 01	Pour boîte de sol 12/18 modules réf. 0 880 21/24/40
0 880 02	Pour boîte de sol 16/24 modules réf. 0 880 22/25/41
	Couvercles métal finition inox
0 880 03	Pour boîte de sol 8/12 modules réf. 0 880 20/23/39
0 880 04	Pour boîte de sol 12/18 modules réf. 0 880 21/24/40
0 880 05	Pour boîte de sol 16/24 modules réf. 0 880 22/25/41
	Couvercles métal finition laiton
0 880 06	Pour boîte de sol 8/12 modules réf. 0 880 20/23/39
0 880 07	Pour boîte de sol 12/18 modules réf. 0 880 21/24/40
0 880 08	Pour boîte de sol 16/24 modules réf. 0 880 22/25/41

Réf.	Kits support avec couvercle plastique
AVRIL 2022	A équiper de prises Mosaic Link
	Pour prises en position horizontale - hauteur réglable S'installent directement dans plancher technique Pour installation dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 0 880 90/91/92 (p. 936) ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 936) et les adaptateurs réf. 0 880 81/82/83 (p. 936)
0 880 09	12 modules - 3 paniers de 4 modules Composition : - 1 kit support réf. 0 880 20 - 1 couvercle plastique réf. 0 880 00
0 880 10	18 modules - 3 paniers de 6 modules Composition : - 1 kit support réf. 0 880 21 - 1 couvercle plastique réf. 0 880 01
0 880 11	24 modules - 3 paniers de 8 modules Composition : - 1 kit support réf. 0 880 22 - 1 couvercle plastique réf. 0 880 02
	Pour prises en position verticale Pour installation dans plancher technique, utiliser les kits pour isolation électrique réf. 0 880 26/27/28 Pour installation dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 0 880 90/91/92 (p. 936) ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 936) et les adaptateurs réf. 0 880 81/82/83 (p. 936)
0 880 12	8 modules - 2 rangées de 4 modules Composition : - 1 kit support réf. 0 880 23 - 1 couvercle plastique réf. 0 880 00
0 880 13	12 modules - 2 rangées de 6 modules Composition : - 1 kit support réf. 0 880 24 - 1 couvercle plastique réf. 0 880 00
0 880 14	16 modules - 2 rangées de 8 modules Composition : - 1 kit support réf. 0 880 25 - 1 couvercle plastique réf. 0 880 00

Prises Mosaic Link
p. 910 à 911

