

Colonnettes à clippage direct



Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation **p. 922**
Caractéristiques techniques **p. 949**

Colonnettes pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond avec les kits Ovaline
A équiper des prises Mosaic Link (p. 910 à 911)
Couvercle largeur 45 mm
Conformes aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4

Réf. Colonnettes 1 compartiment 2 faces

Peuvent être équipées des kits Ovaline réf. 6 530 60/62
Couvercle PVC et corps en alu

Hauteur 0.30 m
 6 530 00 ○ Blanc RAL 9003
 6 530 02 ● Noir RAL 9017

Hauteur 0.68 m
 6 530 03 ○ Blanc RAL 9003
 6 530 05 ● Noir RAL 9017

Colonnettes 2 compartiments

Peuvent être équipées des kits Ovaline réf. 6 530 63/65
Couvercle PVC

Hauteur 0.30 m
 6 530 20 ○ Blanc RAL 9003 (corps en PVC)⁽¹⁾
 6 530 22 ● Noir RAL 9017 (corps en alu)

Hauteur 0.68 m
 6 530 23 ○ Blanc RAL 9003 (corps en PVC)⁽¹⁾
 6 530 25 ● Noir RAL 9017 (corps en alu)

Colonnettes 4 compartiments

Couvercle PVC et corps en alu

Hauteur 0.30 m
 6 530 40 ○ Blanc RAL 9003
 6 530 42 ● Noir RAL 9017

Hauteur 0.68 m
 6 530 43 ○ Blanc RAL 9003
 6 530 45 ● Noir RAL 9017

1 : Nécessite l'utilisation du Soluclip réf. 6 038 57 pour appareillage Mosaic blanc

Réf. Kits Ovaline

Permettent l'alimentation des colonnettes par le plafond
Hauteur 2,7 m

Pour colonnettes 1 compartiment
 6 530 60 ○ Chapeau adaptateur colonnette blanc + Ovaline alu
 6 530 62 ● Chapeau adaptateur colonnette noir + Ovaline alu

Pour colonnettes 2 compartiments
 6 530 63 ○ Chapeau adaptateur colonnette blanc + Ovaline alu
 6 530 65 ● Chapeau adaptateur colonnette noir + Ovaline alu

Accessoires

Equipements pour colonnettes 1 et 2 compartiments
 6 530 84 Table blanche
 6 530 86 Pied blanc
 6 530 89 Pied noir
 6 530 88 Jeu de 4 roulettes avec range cordons
Se monte sur pied

Cloison de séparation
 6 038 07 Longueur 2 m
Pour colonnettes et colonnes à clippage direct 2 et 4 compartiments

Clip anti-glissement et anti-arrachement
Assure l'anti-glissement, l'anti-arrachement des mécanismes Mosaic et IP 4X dans les colonnes et colonnettes à clippage direct
 6 038 57 ○ Blanc
 6 038 56 ● Noir