

Legrand cabling system LCS³

solution préconnectorisée fibre Haute Densité



OM5 sur demande

0 324 41



Tableaux de choix p. 1044-1045

Livrés sur touret carton

Raccordements des cassettes des tiroirs Haute Densité

Câble microcâble à faible densité

Gaines en LSZH, couleur aqua (OM3) et jaune (OS2)

Livrés avec rapports de tests et dérouleurs

Fan-out - Fan-out : éclateur en aluminium anodisé pour résistance optimale

Faible perte d'insertion connecteur LC < 0,15 dB/connecteur

MTP⁽¹⁾-MTP⁽¹⁾ : faible perte d'insertion connecteur

MTP⁽¹⁾ < 0,35 dB/connecteur

Autres configurations sur demande

Réf. Microcâbles OM3 Fan-out - Fan-out Ultra

Réf.	Désignation	Longueur (m)
	Microcâbles avec éclateur, sortie 2 mm	
0 324 01	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	10
0 324 02	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	20
0 324 03	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	30
0 324 04	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	40
0 324 05	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	50
0 324 11	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	10
0 324 12	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	20
0 324 13	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	30
0 324 14	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	40
0 324 15	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	50

Réf. Microcâbles OS2 Fan-out - Fan-out Ultra

Réf.	Désignation	Longueur (m)
	Microcâbles avec éclateur, sortie 2 mm	
0 324 21	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	10
0 324 22	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	20
0 324 23	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	30
0 324 24	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	40
0 324 25	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	50
0 324 31	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	10
0 324 32	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	20
0 324 33	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	30
0 324 34	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	40
0 324 35	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	50

Réf. Microcâbles OM3 MTP⁽¹⁾ Ultra

Réf.	Désignation	Longueur (m)
0 324 41	12 fibres - MTP ⁽¹⁾ -MTP ⁽¹⁾	10
0 324 42	12 fibres - MTP ⁽¹⁾ -MTP ⁽¹⁾	20
0 324 43	12 fibres - MTP ⁽¹⁾ -MTP ⁽¹⁾	30
0 324 44	12 fibres - MTP ⁽¹⁾ -MTP ⁽¹⁾	40
0 324 45	12 fibres - MTP ⁽¹⁾ -MTP ⁽¹⁾	50

Réf. Microcâbles OS2 MTP⁽¹⁾ Ultra

Réf.	Désignation	Longueur (m)
0 324 51	12 fibres - MTP ⁽¹⁾ -MTP ⁽¹⁾	10
0 324 52	12 fibres - MTP ⁽¹⁾ -MTP ⁽¹⁾	20
0 324 53	12 fibres - MTP ⁽¹⁾ -MTP ⁽¹⁾	30
0 324 54	12 fibres - MTP ⁽¹⁾ -MTP ⁽¹⁾	40
0 324 55	12 fibres - MTP ⁽¹⁾ -MTP ⁽¹⁾	50

1 : MTP est une marque déposée du US Conec Ltd



Fibre préconnectorisée et fibre à la coupe sur mesure

Contactez votre direction régionale