


Goulottes DLP monobloc 50 x 195 et 65 x 195

couvercle 180 mm pour distribution de câbles

Références pour goulotte 50 x 195



Références pour goulotte 65 x 195





Tableau de suggestion d'installation de prises et supports d'installation **p. 922**
 Tableau de choix profilés, accessoires de cheminements et dérivations **p. 960-961**
 Tableau de capacité **p. 970**

IP 40 - IK 07
 Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)

Réf. **Goulotte monobloc 50 x 195**

0 104 69 **Goulotte 1 compartiment**
 Comprend :
 - 1 corps
 - 1 couvercle souple larg. 180 mm
 Section maximale : 8460 mm²
 Livrée en 2 longueurs de 2 m



0 105 82 **Cloison supplémentaire**
 Cloison de séparation
 Livrée en 12 longueurs de 2 m

0 106 91 **0 106 92** **Joints de corps**
 Joint de corps à éclisse
 Joint de corps à fixation par adhésif

0 108 06 **Joint de couvercle**
 Joint pour couvercle largeur 180 mm

0 106 02 **Angles pour goulotte 50 x 195**
 Angle intérieur, varie de 80° à 100°


0 106 22 Angle extérieur, varie de 60° à 120°

0 107 92 Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°

0 107 11 **Embout pour goulotte 50 x 195**
 Embout gauche ou droit

Réf. **Goulotte monobloc 65 x 195**

0 104 76 **Goulotte 1 compartiment**
 Comprend :
 - 1 corps
 - 1 couvercle souple larg. 180 mm
 Section maximale : 11240 mm²
 Livrée en 2 longueurs de 2 m



0 105 83 **Cloison supplémentaire**
 Cloison de séparation
 Livrée en 24 longueurs de 2 m

0 106 91 **0 106 92** **Joints de corps**
 Joint de corps à éclisse
 Joint de corps à fixation par adhésif

0 108 06 **Joint de couvercle**
 Joint pour couvercle largeur 180 mm

0 106 03 **Angles pour goulotte 65 x 195**
 Angle intérieur, varie de 80° à 100°

0 106 23 Angle extérieur, varie de 60° à 120°

0 107 93 Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°

0 107 07 **Embout pour goulotte 65 x 195**
 Embout gauche ou droit

Couvercles supplémentaires **en pièces détachées**
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Autres couleurs ou dimensions sur mesure,
Contactez votre direction régionale