



Configurateur pour personnaliser les commandes disponible sur **catalogue en ligne**

Les thermostats peuvent être utilisés sur des installations de chauffage et/ou de climatisation
 Permettent de visualiser et de régler la température de consigne, la vitesse de ventilation et le passage en protection thermique
 L'écran affiche la température ambiante mesurée ou la température de consigne
 Possèdent un détecteur d'occupation de la pièce permettant d'optimiser la gestion d'énergie (mode éco/mode confort)
 Fonction proximité : allumage par simple effleurement
 Rétroéclairage
 Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 produits filaires sur le thermostat : détecteur de mouvement réf. 0 487 78 ou détecteur d'ouverture fenêtre/porte réf. 0 419 03 (p. 1004)
 Intègrent le protocole Bacnet principalement pour la gestion centralisée des organes CVC et la connexion à un BMS (Building Management System - Système de gestion du bâtiment)
 Possèdent une sortie relais pour piloter un contacteur de puissance
 Intègrent le protocole Zigbee 3.0
 Connexion Wi-Fi pour garantir la connectivité réseau
 Paramétrage du thermostat Ux One et de ses périphériques avec le logiciel Hotel + Project, téléchargeable sur le site Legrand
 Possibilité de régler par configuration le niveau de luminosité des voyants (en veille ou actifs) et la temporisation pour revenir en état de veille
 Installation sur un mur à une hauteur du sol d'environ 150 cm, sauf indication contraire des normes en vigueur
 Jusqu'à 3 fonctions supplémentaires : "Ne pas déranger"/"Faire la chambre"/"Scénarios"
 Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.fr : icône, couleur, logo hôtel, type de support, etc.

Réf.	Thermostats encastrés 230 V
Standard	"Ne pas déranger" / "Faire la chambre"
0 489 00	0 489 15
0 489 02	0 489 24

Livré avec son support pour boîte d'encastrement S'installent avec support réf. 0 489 90 et cadres réf. 0 489 92 ou réf. 0 489 91 pour montage affleurant

- Noir
- Blanc

Réf.	Thermostats saillie 230 V
Standard	"Ne pas déranger" / "Faire la chambre"
0 489 01	0 489 23
0 489 03	0 489 25

- Noir
- Blanc

Réf.	Thermostats encastrés 24 V
Standard	"Ne pas déranger" / "Faire la chambre"
0 489 04	0 489 27
0 489 06	0 489 29

Livré avec son support pour boîte d'encastrement S'installent avec support réf. 0 489 90 et cadres réf. 0 489 91 ou réf. 0 489 92 pour montage affleurant

- Noir
- Blanc

Réf.	Thermostats saillie 24 V
Standard	"Ne pas déranger" / "Faire la chambre"
0 489 05	0 489 28
0 489 07	0 489 30

- Noir
- Blanc

Réf.	Accessoires
0 489 90	Boîte et support pour montage affleurant Permet le montage extra-plat des commandes tactiles
0 489 91	Cadres pour montage affleurant
0 489 92	● Noir ○ Blanc

Réf.	Actionneur DIN ON/OFF
0 038 02	Technologie Zigbee 3.0 et Green Power combinées incluant les fonctionnalités Proxy et Sink, sur la bande 2.4 Ghz ISM (2400/2483,5 MHz), avec 16 canaux de 11 à 26 Puissance RF max < 20 dBm/100 mW Portée : 150 m en champ libre point à point

Autres configurations sur demande
Contactez votre direction régionale

Guide d'installation et d'utilisation
 chambres d'hôtel
Solutions UX One

