


LCS³ Série HDJ panneaux de brassage à équiper


panneaux droits, cassettes et connecteurs



0 336 83



0 336 84



0 336 82



0 336 80



0 336 85

Fixation standard

Montage universel toutes baies ou coffrets

Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur

Équipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance

Réf. **Panneau de brassage droit avec cassettes nues
24 connecteurs - 1 U à équiper**

JUILLET 2022

0 336 83

Avec 4 cassettes à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack cat. 5e à cat. 6 A
Panneau 19" - 1 U - Fixation standard

Réf. **Panneau de brassage droit avec cassettes nues
48 connecteurs - 1 U à équiper**

JUILLET 2022

0 336 84

Avec 4 cassettes HD à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack cat. 5e à cat. 6 A
Panneau 19" - 1 U - Fixation standard

Réf. **Panneaux de brassage droit nu
24 connecteurs - 1 U à équiper**

JUILLET 2022

0 336 82

Panneau 19" - 1 U - Fixation standard
Reçoit jusqu'à 4 cassettes maximum à extraction automatique cuivre à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack cat. 5e à cat. 6 A

0 337 91

Panneau 19" - 1 U - Fixation automatique (Soluclick)
Reçoit jusqu'à 4 cassettes maximum à extraction automatique cuivre à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack cat. 5e à cat. 6 A

Réf. **Cassettes pour panneaux droits à équiper**

JUILLET 2022

0 336 80

Cassette nue extractible à équiper de connecteurs, reçoit 6 connecteurs RJ 45 HD Jack de cat. 5e à cat. 6 A
Extraction par simple pression sur la cassette, permettant de faciliter l'installation et la maintenance
Pour équiper les panneaux droits

0 336 81

Cassette nue extractible à équiper de connecteurs, reçoit 12 connecteurs RJ 45 HD Jack de cat. 5e à cat. 6 A
Extraction par simple pression sur la cassette, permettant de faciliter l'installation et la maintenance
Pour équiper les panneaux droits

Réf. **Cassette obturatrice**

JUILLET 2022

0 336 85

Permet d'obturer le panneau

Réf. **Connecteurs RJ 45 HD Jack**

A connexion rapide
Repérage T568A et B avec codes couleurs
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, UL 1863 (références HDJS également UL 2043), IEEE 802.3af/802.3at 802.3bt
Type 1 à Type 4, FCC chapitre 68, sous chapitre F et conforme IEC-603-7
Composant vérifié Intertek ETL
A installer dans les cassettes 0 336 80 et 0 336 81 pour panneaux droits
Lot de 20 connecteurs sauf références HDJS625 et HDJS6A25 (lot de 25 connecteurs)

Connecteurs RJ 45 HD Jack cat. 6A

HDJ6A-00 UTP - Noir
HDJ6A-36 UTP - Bleu
HDJ6A-44 UTP - Jaune
HDJS6A25 STP

JUILLET 2022

Connecteurs RJ 45 HD Jack cat. 6

HDJ6-00 UTP - Noir
HDJ6-36 UTP - Bleu
HDJ6-44 UTP - Jaune
HDJ6-88 UTP - Blanc
HDJS625 STP

Connecteur RJ 45 HD Jack cat. 5e

HDJ5E-78 UTP - Gris foncé

Obturbateur pour connecteur RJ 45 HD Jack

HDJBL10-00 HDJ - Noir

