

Mosaic™ appel infirmière

manipulateurs et blocs d'appel



Système Breveté

Innovation : connexion magnétique



0 782 81



0 782 46L



0 782 48L



0 782 82



0 782 84



0 782 47L



Caractéristiques sur [catalogue en ligne](#)

Éléments permettant l'appel d'une infirmière
Report des informations sur bloc de porte et pupitre pour salle infirmière

Réf.	Dispositifs d'appel pour chambres	Antimicrobien ⁽¹⁾ : manipulateur et cordon
0 782 81	<p>Blanc antimicrobien⁽¹⁾ Connexion magnétique entre manipulateur et prise : éjectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel</p> <p>Manipulateur pour appel seul Manipulateur d'appel étanche IP 67 : - ergonomie facilitant la préhension - 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel - visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses Equipé d'un cordon de 2,5 m. A associer à la prise réf. 0 782 41 (p. 1014) ou 0 782 46L</p>	
0 782 82	<p>Manipulateur pour appel et commande de l'éclairage Manipulateur étanche IP 67 : - ergonomie facilitant la préhension - 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel - visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses - 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture - 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance Equipé d'un cordon de 2,5 m. A associer à la prise réf. 0 782 45 (p. 1014) ou 0 782 47L</p>	
0 782 84	<p>Manipulateur pour appel, commande de l'éclairage et volets roulants Manipulateur étanche IP 67 : - ergonomie facilitant la préhension - 1 touche d'appel et un témoin rouge de retour d'appel - visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses - 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture - 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance - 2 touches pour commande des volets roulants - 1 touche fonction libre (exemple : prise commandée) Equipé d'un cordon de 2,5 m. A associer à la prise réf. 0 782 45 (p. 1014) ou 0 782 47L</p>	
	<p>Prises pour manipulateurs Livrées pré-assemblées avec plaque Blanc antimicrobien⁽¹⁾ et support 2 modules</p>	
0 782 46L	<p>Prise à connexion magnétique non indexée pour manipulateur réf. 0 782 81 et 0 782 01 (p. 1026)</p>	
0 782 47L	<p>Prise à connexion magnétique pour manipulateurs réf. 0 782 82/84 et 0 782 02/03 (p. 1026)</p>	

Réf.	Dispositifs d'appel pour sanitaires
0 782 48L	<p>Mécanismes livrés avec support et plaque Blanc antimicrobien⁽¹⁾</p> <p>Tirette d'appel éjectable Tirette d'appel sanitaire antimicrobien⁽¹⁾, étanche IP 55, éjectable. Avec témoin rouge de retour d'appel Equipée d'une poignée réglable en hauteur Cordon rouge antimicrobien⁽¹⁾. Peut être installée dans la douche à 2,20 m de hauteur</p>
0 766 85L	<p>Bloc d'appel Poussoir d'appel sanitaire antimicrobien⁽¹⁾ Avec témoin rouge de retour d'appel. IP 20 IP 44 avec la plaque réf. 0 788 80 (p. 924)</p>



1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Cordon supplémentaire pour appel sanitaire en pièces détachées

Poire d'appel réf. 0 783 62 pour maintenance p. 1026