

Solutions LCS³ : tiroirs optiques 19"


CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME LCS³ FIBRE OPTIQUE

Exemple de principe :




Soluclip

+



Blocs

+



Câbles

+



Cordons




Pigtails (p. 1076)

TIROIRS OPTIQUES À ÉQUIPER (p. 1074)



TIROIRS OPTIQUES			Nbre de blocs maxi	BLOCS FIBRE OPTIQUE											ACCESSOIRES										
Taille	Type	Réf.		Qté	SC duplex		SC duplex HD		SC APC duplex	LC duplex		LC duplex HD		LC APC duplex	ST		Adaptateur traversée 4 MTP		Cassette pour pigtail	Kit de lavage	Accessoire pour éclateur	Obturbateur	Bloc cuivre		
				Nombre de fibres (liens)	Multimode	Monomode	Multimode	Monomode	Monomode	Multimode	Monomode	Multimode	Monomode	Monomode	Multimode	Monomode	Multimode	Monomode							
COULISSANT DROIT - SOLUCLIP																									
19" modulaires	A équiper de blocs fibre optique	0 321 00	4	6	0 321 20	0 321 10	-	-	0 321 12	0 321 23 0 321 36 (aqua)	0 321 13	-	-	-	0 321 27	0 321 17	0 321 34	0 321 33	0 321 30	0 321 31	0 321 28	0 321 29	0 321 32		
				12	-	-	0 321 21	0 321 11	-	0 321 24 0 321 37 (aqua)	0 321 14	-	-	0 321 16	-	-									
				24	-	-	-	-	-	-	-	0 321 25	0 321 15	-	-	-									
	COULISSANT ANGLE - SOLUCLIP																								
	19" modulaires	A équiper de blocs fibre optique	0 321 01	4	6	0 321 20	0 321 10	-	-	0 321 12	0 321 23 0 321 36 (aqua)	0 321 13	-	-	-	0 321 27	0 321 17	0 321 34	0 321 33	0 321 30	0 321 31	0 321 28	0 321 29	-	
					12	-	-	0 321 21	0 321 11	-	0 321 24 0 321 37 (aqua)	0 321 14	-	-	0 321 16	-	-								
24					-	-	-	-	-	-	-	0 321 25	0 321 15	-	-	-									

TIROIRS OPTIQUES ÉQUIPÉS (p. 1074)



Soluclip



Taille	Type	Capacité de connecteurs	SC duplex		SC APC duplex	LC duplex		LC APC duplex	ST
			Multimode	Monomode	Monomode	Multimode	Monomode	Monomode	Multimode
19" modulaires	COULISSANTS								
	Système Soluclip	12	0 321 02	0 321 06	-	-	-	-	-
		24	-	-	-	0 321 04	-	-	-
19"	COULISSANTS								
	Système à vis	12	0 321 61	0 321 64	0 321 66	-	-	-	-
		24	-	-	-	0 321 62	0 321 65	0 321 67	0 321 63
	ROTATIFS								
Système à vis	18	0 321 72	0 321 74	-	-	-	-	-	
	36	-	-	-	0 321 71	0 321 73	-	-	