



Solutions LCS³ : panneaux optiques - cassettes standard

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME LCS³ FIBRE OPTIQUE HAUTE DENSITÉ


Exemple de principe :




+



+



+



TIROIRS OPTIQUES HD À ÉQUIPER



TIROIRS OPTIQUES HD		Cassettes à équiper														ACCESSOIRES							
Taille	Type	Nbre de cassettes maxi.	Réf.	Nombre de fibres (liens)	SC		SC HD		SC APC duplex	LC		LC HD		LC APC duplex	ST		Adaptateur traversée 4 MTP		Cassette cuivre à équiper	Cassette obturatrice	Accessoire management de câbles		
					Multimode	Monomode	Multimode	Monomode	Monomode	Multimode	Monomode	Multimode	Monomode	Monomode	Multimode	Monomode	Multimode	Monomode					
Panneaux modulaires 19" Haute Densité	A équiper de cassettes à équiper de blocs fibres	4	0 321 41	BLOCS FIBRES																			
				6	0 321 20 (duplex)	0 321 10 (duplex)	-	-	0 321 12	0 321 23 (duplex) 0 321 36 (duplex-aqua)	0 321 13 (duplex)	-	-	-	0 321 27	0 321 17	0 321 34	0 321 33	0 337 55 (à équiper de connecteurs cuivre)	0 337 57	0 321 46		
				12	-	-	0 321 21 (duplex)	0 321 11 (duplex)	-	0 321 24 (duplex) 0 321 37 (duplex-aqua)	0 321 14 (duplex)	-	-	0 321 16	-	-							
	24	-	-	-	-	-	-	-	0 321 25 (duplex)	0 321 15 (duplex)	-	-											
	A équiper de cassettes préconnectorisées ou prééquipées(1)	4	-	CASSETTES PRÉCONNECTORISÉES																			
				12	-	-	0 321 43 (OM4)	0 321 45 (OS2)	-	-	-	0 321 48 (OM4)	0 321 49 (OS2)	-	-	-	-	-	-	0 337 55 (à équiper de connecteurs cuivre)	0 337 57	0 321 46	
				24	-	-	-	-	-	-	-	0 321 42 (OM4)	0 321 44 (OS2)	-	-	-							
				CASSETTES ÉQUIPÉES + PIGTAILS																			
	6	-	-	0 321 80 (duplex-OM3)	0 321 84 (duplex-OM3)	-	-	-	0 321 81 (duplex-OM3)	0 321 85 (duplex-OM3)	-	-	-	-									
	12	-	-	0 321 82 (duplex-OM3)	0 321 86 (duplex-OM3)	-	-	-	0 321 83 (duplex-OM3)	0 321 87 (duplex-OM3)	-	-	-	-									
	Kit zéro U	A équiper de cassettes à équiper de blocs fibres	1	0 321 41	BLOCS FIBRES																		
					6	0 321 20 (duplex)	0 321 10 (duplex)	-	-	0 321 12	0 321 23 (duplex) 0 321 36 (duplex-aqua)	0 321 13 (duplex)	-	-	-	0 321 27	0 321 17	0 321 34	0 321 33	0 337 55 (à équiper de connecteurs cuivre)	0 337 57	-	
12					-	-	0 321 21 (duplex)	0 321 11 (duplex)	-	0 321 24 (duplex) 0 321 37 (duplex-aqua)	0 321 14 (duplex)	-	-	0 321 16	-	-							
24		-	-	-	-	-	-	-	0 321 25 (duplex)	0 321 15 (duplex)	-	-											
A équiper de cassettes préconnectorisées ou prééquipées(1)		1	-	CASSETTES PRÉCONNECTORISÉES																			
				12	-	-	0 321 43 (OM4)	0 321 45 (OS2)	-	-	-	0 321 48 (OM4)	0 321 49 (OS2)	-	-	-	-	-	-	0 337 55 (à équiper de connecteurs cuivre)	0 337 57	-	
				24	-	-	-	-	-	-	-	0 321 42 (OM)	0 321 44 (OS2)	-	-	-							
				CASSETTES ÉQUIPÉES + PIGTAILS																			
6		-	-	0 321 80 (duplex-OM3)	0 321 84 (duplex-OM3)	-	-	-	0 321 81 (duplex-OM3)	0 321 85 (duplex-OM3)	-	-	-	-									
12		-	-	0 321 82 (duplex-OM3)	0 321 86 (duplex-OM3)	-	-	-	0 321 83 (duplex-OM3)	0 321 87 (duplex-OM3)	-	-	-	-									

1 : livrées avec kit 6 ou 12 pigtails OM3