

Coffrets Linkeo 10" et 19"

COFFRETS LINKEO 10" ET 19" (p. 1087-1088)



Capacité	Dimensions (mm)				Réf	Equipements et accessoires									
	H	L	P	Tablettes fixes		Panneaux de brassage 1 U à équiper		Jeu de 2 montants 19" supplémentaires				PDU		Gestion thermique	Roulettes
						6 connecteurs	12 connecteurs	12 U	15 U	18 U	21 U	Equipé	A équiper	Kit ventilateur	

COFFRET LINKEO 10" - LIVRÉ MONTÉ

6 U	359	370	300	6 462 30	0 462 23	0 337 98	0 337 99	-	-	-	-	6 468 00 (4 x 2P+T)	6 468 98	0 462 60	-
					Prof. 200 mm	Prof. 360 mm	Panneaux passe-fils								
							1 U	2 U							

COFFRETS LINKEO 19" - FIXES - PANNEAUX LATÉRAUX FIXES - LIVRÉS MONTÉS

6 U	359	600	450	6 462 00	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 10												
9 U	492	600	450	6 462 01	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 11												
12 U	625	600	450	6 462 02	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	6 462 42	-	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 12												
15 U	759	600	450	6 462 03	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	6 462 43	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 13												
18 U	892	600	450	6 462 04	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	6 462 44	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 14												
21 U	1025	600	450	6 462 05	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	-	6 462 45	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 15												

COFFRETS LINKEO 19" - FIXES - PANNEAUX LATÉRAUX AMOVIBLES - LIVRÉS A PLAT

6 U	359	600	450	6 462 50	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 60												
9 U	492	600	450	6 462 51	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 61												
12 U	625	600	450	6 462 52	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	6 462 42	-	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 62												
15 U	759	600	450	6 462 53	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	6 462 43	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 63												
18 U	892	600	450	6 462 54	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	6 462 44	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 64												
21 U	1025	600	450	6 462 55	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	-	6 462 45	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	-
			600	6 462 65												

COFFRETS LINKEO 19" - PIVOTANTS - LIVRÉS MONTÉS

9 U	492	600	610	6 462 21	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	6 462 48
12 U	625	600	610	6 462 22	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	6 462 42	-	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	6 462 48
15 U	759	600	610	6 462 23	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	6 462 43	-	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	6 462 48
18 U	892	600	610	6 462 24	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	6 462 44	-	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	6 462 48
21 U	1025	600	610	6 462 25	6 465 01	6 465 02	6 465 20	6 465 21	-	-	-	6 462 45	voir p. 1095	voir p. 1096	6 462 38	6 462 48

Packs petit tertiaire pré-équipés 10" et 19"
p. 1089