

Baies Linkeo 19" et équipements

BAIES LINKEO 19" (p. 1097-1098)



Capacité	Dimensions (mm)			Réf		Kit d'association	Jeu de 2 montants supplémentaires				Socles Haut. 100 mm	Roulettes	Gestion thermique		Gestion de câblage				Supports PDU	Tablettes		
	H	L	P	Livrée montée	Livrée à plat		24 U	33 U	42 U	47 U			Kit 2 ventilateurs	Kit 4 ventilateurs	Entrée de câbles à balais	Grilles guide-câbles verticales	Bracelet guide-cordons	Passe-fils verticaux		Fixes - en drapeau sur 2 montants Haut. 2 U	Fixes - sur 4 montants Haut. 1 U	Téléscopiques Haut. 1 U
BAIES LINKEO 19" - PORTE AVANT SIMPLE																						
24 U	1226	600	600	6 467 50	6 467 75	6 463 37	6 463 40	-	-	-	6 464 00	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	-	-	-	-	-	6 465 05	6 465 08
	1226	800	800	6 467 51	6 467 76	6 463 37	6 463 40	-	-	-	6 464 03	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	-	6 464 25	-	-	-	6 465 06	6 465 09
33 U	1626	600	600	6 467 55	6 467 80	6 463 37	-	6 463 41	-	-	6 464 00	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 20	-	-	-	-	6 465 05	6 465 08
	1626	800	800	6 467 56	6 467 81	6 463 37	-	6 463 41	-	-	6 464 03	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 20	6 464 25	-	-	-	6 465 06	6 465 09
42 U	2026	600	600	6 467 60	6 467 85	6 463 37	-	-	6 463 42	-	6 464 00	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 21	-	-	6 464 15	-	6 465 05	6 465 08
	2026	600	800	6 467 61	6 467 86	6 463 37	-	-	6 463 42	-	6 464 01	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 21	-	-	6 464 15	Prof. 200 mm 6 465 01	6 465 06	6 465 09
	2026	600	1000	6 467 62	6 467 87	6 463 37	-	-	6 463 42	-	6 464 02	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 21	-	-	6 464 15	Prof. 360 mm 6 465 02	6 465 07	6 465 10
	2026	800	600	6 467 63	6 467 88	6 463 37	-	-	6 463 42	-	6 464 01	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 21	6 464 25	6 464 26	6 464 15	-	6 465 05	6 465 08
	2026	800	800	6 467 64	6 467 89	6 463 37	-	-	6 463 42	-	6 464 03	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 21	6 464 25	6 464 26	6 464 15	-	6 465 06	6 465 09
	2026	800	1000	6 467 65	6 467 90	6 463 37	-	-	6 463 42	-	6 464 04	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 21	6 464 25	6 464 26	6 464 15	-	6 465 07	6 465 10
47 U	2248	800	800	6 467 73	6 467 98	6 463 37	-	-	-	6 463 43	6 464 03	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 22	6 464 25	6 464 27	6 464 16	-	6 465 06	6 465 09
	2248	800	1000	6 467 74	6 467 99	6 463 37	-	-	-	6 463 43	6 464 04	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 22	6 464 25	6 464 27	6 464 16	-	6 465 07	6 465 10
BAIES LINKEO D'EXTENSION 19" - PORTE AVANT SIMPLE																						
42 U	2026	800	800	6 467 70	6 467 95	Livré	-	-	6 463 42	-	6 464 03	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 21	6 464 25	6 464 26	6 464 15	Prof. 200 mm 6 465 01 Prof. 360 mm 6 465 02	6 465 06	6 465 09
BAIES LINKEO 19" - PORTE AVANT DOUBLE																						
42 U	2026	800	600	6 467 66	-	6 463 37	-	-	6 463 42	-	6 464 01	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 21	6 464 25	6 464 26	6 464 15	Prof. 200 mm 6 465 01	6 465 05	6 465 08
	2026	800	800	6 467 67	-	6 463 37	-	-	6 463 42	-	6 464 03	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 21	6 464 25	6 464 26	6 464 15	Prof. 360 mm 6 465 02	6 465 06	6 465 09
	2026	800	1000	6 467 68	-	6 463 37	-	-	6 463 42	-	6 464 04	0 464 82	6 464 30	6 464 31	6 464 28	6 464 21	6 464 25	6 464 26	6 464 15	-	6 465 07	6 465 10

Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale

Baies serveur charges lourdes 19"
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr