

APPAREILLAGE 45 LOGIX™

PRISES

→ PRISES POUR GOULOTTES, COLONNES ET COLONNETTES



49041



49041 sans Normaclip



49341



exemple d'association de prise 49041 + 3 x 49042

	Blanc Artic	Noir	Alumic RAL 9006	Rouge RAL 3020	Jaune RAL 1023	Bleu RAL 5012	Vert RAL 6016
Emb.							

Priises de courant équipées de 2 Normaclip

Prise 2P+T - 2 modules - connexion automatique	10 P	49041	49241	49341	49141	49841	49941	49641
Prise 2P+T à détrompage - 2 modules - connexion automatique	10 P	-	-	-	49045	-	-	-
Prise 2P+T - 2 modules - connexion automatique version antimicrobien⁽¹⁾	10 P	49741	-	-	-	-	-	-
Prise 2P+T à détrompage - 2 modules - connexion automatique version antimicrobien⁽¹⁾	10 P	-	-	-	49745	-	-	-

Priises de courant associables - à associer impérativement avec une prise de courant équipée de Normaclip

Prise 2P+T - 2 modules	10 P	49042	49242	49342	49142	49842	49942	49642
Prise 2P+T à détrompage - 2 modules	10 P	-	-	-	49046	-	-	-
Prise 2P+T - 2 modules - version antimicrobien⁽¹⁾	10 P	49742	-	-	-	-	-	-
Prise 2P+T à détrompage - 2 modules - version antimicrobien⁽¹⁾	10 P	-	-	-	49746	-	-	-

Priises RJ 45 équipées de 2 Normaclip


Prise RJ 45 cat. 6 UTP 8 contacts - 2 modules	10 P	49067	49267	49367	-	-	-	-
Prise RJ 45 cat. 6 FTP écrantée - 2 modules	10 P	49068	49268	49368	-	-	-	-
Prise RJ 45 cat. 6 STP blindée - 2 modules	10 P	49069	49269	49369	-	-	-	-
Prise RJ 45 cat. 6A STP blindée - 2 modules	10 P	49071	-	-	-	-	-	-
Prise RJ 45 cat. 6 FTP écrantée - 2 modules version antimicrobien⁽¹⁾	10 P	49768	-	-	-	-	-	-

Priises de courant à raccordement rapide

Bloc prise LOGIX 2 x 2P+T Wieland	6 P	27970	-	-	27972	-	-	-
Bloc prise LOGIX 3 x 2P+T Wieland	10 P	27971	-	-	27973	-	-	-
Bloc prise LOGIX 2 x 2P+T Wago	6 P	27990	-	-	27992	-	-	-
Bloc prise LOGIX 3 x 2P+T Wago	10 P	27991	-	-	27993	-	-	-


1 : Antimicrobien : contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

MISE EN OEUVRE NORMACLIP





COTES

Prise avec Normaclip



Prise associable



RACCORDEMENT



Prise maitre avec Normaclip

Nombre de bornes : 3 entrées / 3 sorties
 Type de bornes : Bornes automatiques
 Capacité des bornes : 1,5 mm² ou 2,5 mm²
 Câblage : souple / rigide
 Longueur de dénudage : 13 mm