


LCS³ cordons

cat. 6



0 517 54

Tableaux de choix p. 1032-1033

Réf.	Cordons de brassage et utilisateurs RJ 45 cat. 6
PVC	
RAL 5015	SF/UTP blindés impédance 100 Ω
0 517 52	Long. 1 m
0 517 53	Long. 2 m
0 517 54	Long. 3 m
0 517 55	Long. 5 m
0 518 15	F/UTP écrantés impédance 100 Ω
0 517 62	Long. 0,5 m
0 517 63	Long. 1 m
0 517 64	Long. 2 m
0 517 65	Long. 3 m
0 517 65	Long. 5 m
LSZH	
RAL 3020	RAL 6026
0 518 54	0 518 50
0 518 55	0 518 51
0 518 56	0 518 52
0 518 57	0 518 53
PVC	
RAL 5015	U/UTP sans écran impédance 100 Ω
0 518 18	Long. 0,5 m
0 517 72	Long. 1 m
0 517 73	Long. 2 m
0 517 74	Long. 3 m
0 517 75	Long. 5 m
LSZH	
RAL 3020	RAL 6026
0 518 62	0 518 58
0 518 63	0 518 59
0 518 64	0 518 60
0 518 65	0 518 61

Legrand s'engage sur la pérennité du système LCS³ en apportant sa **garantie** sur la performance et les applications pendant **25 ans**, y compris le PoE

Logiciel **LCS PRO³** pour la réalisation des réseaux VDI à consulter sur **legrand.fr**

LCS³ cordons

cat. 6 Haute Densité



0 515 41

Tableaux de choix p. 1032-1033

Réf.	Cordons de brassage et utilisateurs RJ 45 cat. 6 - Haute Densité
LSZH	
RAL 5015	F/UTP blindés impédance 100 Ω
0 515 40	Long. 0,5 m
0 515 41	Long. 1 m
0 515 42	Long. 2 m
0 515 43	Long. 3 m
0 515 44	Long. 5 m
0 515 45	U/UTP écrantés impédance 100 Ω
0 515 46	Long. 0,5 m
0 515 47	Long. 1 m
0 515 48	Long. 2 m
0 515 49	Long. 3 m
0 515 49	Long. 5 m
Kit pour repérage	
0 518 90	Kit de 200 bagues couleurs pour repérage des cordons RJ 45 Positionnement des bagues par clippage sur les cordons de brassage

Panneaux équipés et à équiper
p. 1056 à 1059

LCS³ prises RJ 45
p. 1068-1069



Câbles réglementation RPC
p. 1063 à 1065