


CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE - GAMME P31

→ COUDES 45° ET COUVERCLES



- H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse
- H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse
- H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

* Sauf largeur 50 R=20 mm

* Composants en HR en version CPC - livrés à plat

* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Coude 45°			Couvercle coude 45°	
			GS	GC	316L	GS	GC
HAUTEUR 25	50 ⁽¹⁾	1 P	340 936 ⁽¹⁾	342 936 ⁽¹⁾	-	340 870	342 870
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 937 ⁽¹⁾	482 937 ⁽¹⁾	-	480 871	482 871
	100	1 P	481 254	483 254	-	480 872	482 872
	150	1 P	481 255	483 255	-	480 873	482 873
	200	1 P	481 256	483 256	-	480 874	482 874
	300	1 P	481 257	483 257	-	480 875	482 875
	400	1 P	481 258	483 258	-	480 876	482 876
	500	1 P	481 259	483 259	-	480 877	482 877
HAUTEUR 50	50 ⁽¹⁾	1 P	340 944 ⁽¹⁾	342 944 ⁽¹⁾	-	340 870	342 870
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 830 ⁽¹⁾	482 830 ⁽¹⁾	-	480 871	482 871
	100	1 P	483 170	483 260	-	480 872	482 872
	150	1 P	483 171	483 261	-	480 873	482 873
	200	1 P	483 172	483 262	-	480 874	482 874
	300	1 P	483 173	483 263	-	480 875	482 875
	400	1 P	483 174	483 264	-	480 876	482 876
	500	1 P	483 175	483 265	-	480 877	482 877
HAUTEUR 75 ⁽²⁾	75	1 P	-	-	BJ075L ⁽¹⁾	-	-
	100	1 P	-	-	BJ100L ⁽¹⁾	-	-
	150	1 P	-	-	BJ150L ⁽¹⁾	-	-
	200	1 P	-	-	BJ200L ⁽¹⁾	-	-
	300	1 P	-	-	BJ300L ⁽¹⁾	-	-
	400	1 P	-	-	BJ400L ⁽¹⁾	-	-
	500	1 P	-	-	BJ500L ⁽¹⁾	-	-
	600	1 P	-	-	BJ600L ⁽¹⁾	-	-
HAUTEUR 100	100	1 P	481 272	483 272	-	480 872	482 872
	150	1 P	481 273	483 273	-	480 873	482 873
	200	1 P	481 274	483 274	-	480 874	482 874
	300	1 P	481 275	483 275	-	480 875	482 875
	400	1 P	481 276	483 276	-	480 876	482 876
	500	1 P	481 277	483 277	-	480 877	482 877
600	1 P	481 278	483 278	-	480 878	482 878	

(1) Composants non perforés

(2) Pour les autres matières nous consulter. Il n'existe pas de couvercle pour les hauteurs 75.