

CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE NON PERFORÉE - GAMME P31

→ COUVERCLES



H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de largeur 400 à la largeur 600 mm incluse

* Sauf largeur 50 R=20 mm

* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

| | | Couverture croix | | | |
|---------------------------|--------------|------------------|---------|------------------------|------------------------|
| | Largeur (mm) | Emb. | GS | GC | 316L |
| HAUTEUR 25 | 50 | 1 P | 340 748 | 342 748 | - |
| | 75 | 1 P | 480 749 | 482 749 | 488 110 ⁽²⁾ |
| | 100 | 1 P | 480 758 | 482 758 | 488 111 ⁽²⁾ |
| | 150 | 1 P | 480 759 | 482 759 | 488 112 ⁽²⁾ |
| | 200 | 1 P | 480 768 | 482 768 | 488 113 ⁽²⁾ |
| | 300 | 1 P | 480 769 | 482 769 | 488 114 ⁽²⁾ |
| | 400 | 1 P | 480 778 | 482 778 | 488 115 ⁽²⁾ |
| | 500 | 1 P | 480 779 | 482 779 | 488 116 ⁽²⁾ |
| HAUTEUR 50 | 50 | 1 P | 340 748 | 342 748 | - |
| | 75 | 1 P | 480 749 | 482 749 | 488 110 ⁽²⁾ |
| | 100 | 1 P | 480 758 | 482 758 | 488 111 ⁽²⁾ |
| | 150 | 1 P | 480 759 | 482 759 | 488 112 ⁽²⁾ |
| | 200 | 1 P | 480 768 | 482 768 | 488 113 ⁽²⁾ |
| | 300 | 1 P | 480 769 | 482 769 | 488 114 ⁽²⁾ |
| | 400 | 1 P | 480 778 | 482 778 | 488 115 ⁽²⁾ |
| | 500 | 1 P | 480 779 | 482 779 | 488 116 ⁽²⁾ |
| HAUTEUR 75 ⁽¹⁾ | 75 | 1 P | - | - | 488 110 ⁽²⁾ |
| | 100 | 1 P | - | - | 488 111 ⁽²⁾ |
| | 150 | 1 P | - | - | 488 112 ⁽²⁾ |
| | 200 | 1 P | - | - | 488 113 ⁽²⁾ |
| | 300 | 1 P | - | - | 488 114 ⁽²⁾ |
| | 400 | 1 P | - | - | 488 115 ⁽²⁾ |
| | 500 | 1 P | - | - | 488 116 ⁽²⁾ |
| | 600 | 1 P | - | - | 488 117 ⁽²⁾ |
| HAUTEUR 100 | 100 | 1 P | 480 758 | 482 758 | 488 111 ⁽²⁾ |
| | 150 | 1 P | 480 759 | 482 759 | 488 112 ⁽²⁾ |
| | 200 | 1 P | 480 768 | 482 768 | 488 113 ⁽²⁾ |
| | 300 | 1 P | 480 769 | 482 769 | 488 114 ⁽²⁾ |
| | 400 | 1 P | 480 778 | 482 778 | 488 115 ⁽²⁾ |
| | 500 | 1 P | 480 779 | 482 779 | 488 116 ⁽²⁾ |
| 600 | 1 P | 480 788 | 483 386 | 488 117 ⁽²⁾ | |

(1) Pour les autres matières nous consulter

(2) Couvertres livrés avec borne de terre pour la continuité électrique avec le kit (p. 172)

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande