

## Accessoires



### Réf. Report à distance de la télécommande

**0 609 48** Permet de reporter sur la porte d'un coffret ou d'une armoire électrique la commande d'extinction ou d'allumage des blocs. Facilité de perçage et maintien de l'IP. Composé de :  
- un commutateur à manette Ø22 mm  
- une étiquette "allumage/extinction des BAES"

### 0 675 31 Interrupteur à clé Céliane pour éclairage de sécurité

Permet de commander à distance simultanément la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos de l'éclairage de sécurité. Permet de multiplier les points de commande de mise au repos de l'établissement (ex. : un point par accès). Montage impératif de l'enjoliveur réf. 0 681 99 blanc ou réf. 0 684 99 titane pour fonctionnement du produit. S'utilise en complément des télécommandes multifonctions réf. 0 625 20 ou 0 625 21.


### 0 766 30 Interrupteur à clé Mosaic pour éclairage de sécurité

Permet de commander à distance simultanément la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos de l'éclairage de sécurité. Permet de multiplier les points de commande de mise au repos de l'établissement (ex. : un par point d'accès). S'utilise impérativement en complément des télécommandes multifonctions réf. 0 625 20 ou 0 625 21.

**0 766 30**  Blanc



## Pièces détachées pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité - maintenance



### Réf. Batteries d'accumulateurs pour maintenance

#### Pour BAES Adressable et SATI Connecté

**0 610 80** Batterie Ni-Mh 1,2 V - 1,1 Ah pour blocs d'évacuation DBR et BAEH IP 43, IP 66 et IP 67

**0 610 81** Batterie Ni-Mh 6 V - 1,1 Ah pour blocs BAES d'ambiance IP 43, IP 66 et IP 67

#### Pour télécommandes connectées et passerelle de configuration

**0 610 21** Batterie Ni-Mh 3 x 1,2 V - 0,3 Ah pour télécommandes connectées réf. 0 625 20 et 0 625 21

**0 610 22** Batterie Ni-Mh 3 x 1,2 V - 0,6 Ah pour passerelle de configuration réf. 0 882 40

#### Pour blocs ECO

**0 610 90** Batterie Ni-Cd 2,4 V - 1,5 Ah pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH à LEDs IP 43 ECO 1

**0 610 91** Batterie Ni-Cd 2 x 4,8 V - 1,5 Ah pour BAES d'ambiance à tube fluorescent IP 43 ECO 1

**0 610 92** Batterie Ni-Cd 2,4 V - 1,5 Ah pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH à LEDs IP 66 ECO 1 et BAPI réf. 0 608 94

**0 610 93** Batterie Ni-Cd 2 x 4,8 V - 1,5 Ah pour BAES d'ambiance IP 66 ECO 1

**0 610 95** Batterie Ni-Mh 2,4 V - 2 Ah pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH à LEDs IP 43 et IP 67 ECO 2

**0 610 96** Batterie Ni-Mh 2 x 3,6 V - 2,2 Ah pour BAES d'ambiance à LEDs IP 43 et IP 67 ECO 2

**0 610 97** Batterie Ni-Mh 2,4 V - 2 Ah pour blocs d'évacuation, DBR et BAEH à LEDs IP 43 et IP 66 ECO 2

**0 610 98** Batterie Ni-Mh 7,2 V - 2,2 Ah pour BAES d'ambiance à LEDs IP 66 ECO 2

#### Pour blocs Kickspot

**0 610 87** Batterie Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah pour blocs d'évacuation, [BAES + BAEH] et BAEH ECO 1

**0 610 88** Batterie Ni-Mh 2,4 V - 2,2 Ah pour blocs d'ambiance ECO 1 et ECO 2, et DBR ECO 2

**0 610 89** Batterie Ni-Mh 2,4 V - 1,1 Ah pour blocs d'évacuation, [BAES + BAEH] et BAEH ECO 2

#### Pour blocs SATI évolutifs

**0 610 15** Batterie Ni-Cd pour BAES d'évacuation et BAEH SATI évolutifs

**0 610 16** Batterie Ni-Cd pour BAES d'ambiance SATI évolutifs

#### Pour blocs SATI ou SATI Adressable™

**0 610 17** Batterie Ni-Cd pour BAES de balisage réf. 0 608 24/25/27/28/81/86 et BAEH réf. 0 608 43/44

**0 610 18** Batterie Ni-Cd pour BAES d'ambiance réf. 0 608 65/66/68/85/87

**0 610 31** Batterie Ni-Cd pour BAES à phares réf. 0 625 30

**0 610 32** Batterie Ni-Cd pour [BAES + BAEH] SATI Adressable réf. 0 625 60/62, BAES ARCOR réf. 0 625 40/41/42/43 et [BAES + BAEH] ARCOR réf. 0 625 44

#### Pour blocs à phares réf. 0 625 32

**6 609 74** Batterie Ni-Cd 7,2 V - 4 Ah pour blocs à phares

#### Pour blocs à phares réf. 0 626 32

**6 609 75** Batterie Ni-Mh 7,2 V - 4 Ah pour blocs à phares

### Ampoules et tubes

#### Ampoules culot E 10

**0 609 26** 12,0 V - 0,10 A - 1,2 W

**0 609 28** 12,0 V - 0,25 A - 3,0 W

**0 609 29** 6,0 V - 0,90 A - 5,5 W

**0 609 31** 3,6 V - 1,00 A - 3,6 W

**0 609 33** 3,6 V - 0,25 A - 0,9 W

#### Tubes à fluorescence

**0 609 42** TL 4 W haute luminosité

**0 609 40** TL 6 W haute luminosité

**0 609 41** TL 8 W haute luminosité

**0 609 43** Tube fluorescent à cathode froide pour gamme ARCOR