



ART D'ARNOULD

Appareillage encastré


1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

L'appareillage encastré sera de type Art d'Arnould et disposera des caractéristiques suivantes :

- L'appareillage offrira des possibilités de formats, finitions et marquages en sur-mesure, après étude préalable
- Matière pleine en laiton ou inox, avec traitement de surface ou peinture suivant la finition choisie
- L'appareillage sera disponible en 4 univers : Epure, Mémoire, Fusion ou Rétro. Il sera disponible en 17 finitions



MÉMOIRE
Acier miroir



ÉPURE
Noir mat



RÉTRO
Blanc



FUSION
Or miroir

- Installation en multiposte possible, de 1 à 4 postes. Des formats spécifiques de type médaillon, petit carré, grand rectangle seront proposés. Il sera possible de venir habiller en sur-mesure après étude préalable des fonctions électroniques de marques tierces
- Épaisseur de plaque 2,8 mm en univers Mémoire, 5 mm en univers Fusion, Epure et Rétro. Dimensions de plaques 80 x 80 mm en 1 poste
- Montage encastré horizontal ou vertical (suivant les formats)
- IP 21 minimum, IK 02 minimum, auto-extinguible jusqu'à 850°/30s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
- L'installation se fera dans des boîtes d'encastrement profondeur 50mm de type Batibox pour les formats de 1 à 4 postes et dans des boîtes spécifiques pour les formats spéciaux (sur-mesure, médaillon...)

2. CONFIGURATIONS ET FINITIONS

2.1. UNIVERS

La gamme sera disponible en 4 univers. Chaque univers disposera de caractéristiques qui lui seront propres

UNIVERS MÉMOIRE

La gamme sera de type Art d'Arnould Univers Mémoire, et disposera des caractéristiques suivantes:

Plaque en laiton de faible épaisseur 2,8 mm

Léger chanfrein sur le pourtour de la plaque

Visserie apparente

Levier goutte d'eau pour les commandes à levier (autres ergonomies sur mesure)

Disponible en 17 finitions, dont finition Cristal (plaque transparente)

Installation en boîte d'encastrement standard français, profondeur 50mm, pour les formats de 1 à 4 postes
(boîtes spécifiques pour les formats particuliers)



Mise à la terre obligatoire en respect de la réglementation

Installation en boîte d'encastrement standard, profondeur 50 mm

UNIVERS ÉPURE

La gamme sera de type Art d'Arnould Univers Epure, et disposera des caractéristiques suivantes:

Plaque en laiton épaisseur 5 mm

Bords droits et angles droits

Levier cylindrique épuré pour les commandes à levier, avec option levier éclairé sur les fonctions à voyant

Installation en boîte d'encastrement standard français, profondeur 50mm, pour les formats de 1 à 4 postes (boîtes spécifiques pour les formats particuliers)

Disponible en 17 finitions



UNIVERS RÉTRO

La gamme sera de type Art d'Arnould Univers Retro, et disposera des caractéristiques suivantes:

Plaque en laiton épaisseur 5 mm

Bords droits et angles arrondis

Levier cylindrique épuré pour les commandes à levier

Installation en boîte d'encastrement standard français, profondeur 50mm, pour les formats de 1 à 4 postes (boîtes spécifiques pour les formats particuliers)

Disponible en 17 finitions



UNIVERS FUSION

La gamme sera de type Art d'Arnould Univers Fusion, et disposera des caractéristiques suivantes:

Plaque en laiton épaisseur 5 mm


Bords chanfreinés (chanfrein droit ou gorge) et angles droits

Option décor ciselure sobre, ciselure ouvragée ou moulage à galon



Installation en boîte d'encastrement standard français, profondeur 50mm, pour les formats de 1 à 4 postes
(boîtes spécifiques pour les formats particuliers)

Disponible en 17 finitions




2.2. FINITIONS


17 finitions pleine masse seront disponibles, d'autres finitions sur-mesure pourront faire l'objet d'une étude de faisabilité technique, au cas par cas.

La finition Cristal (plastique translucide) sera disponible uniquement dans l'univers Mémoire.

LES ESSENTIELS




Noir mat



Blanc satin




Cristal



Or brossé




Acier brossé



Laiton brossé verni


LES INTÉMPORELS



Acier miroir



Acier satin



Bronze




Or miroir



Or satin

LES INSPIRATIONS



Or rose brossé



Canon de fusil
brossé

LES PATINES



Acier martelé



Corten®

LES FEUILLES



Feuille d'or



Feuille
de palladium





Les finitions pourront être personnalisées avec des pictogrammes issus de la bibliothèque de pictogrammes Legrand. Tout autre marquage personnalisé de type logo ou texte fera l'objet d'une étude de faisabilité technique, au cas par cas.



2.3. FORMATS

La gamme permettra les configurations standard suivantes pour les plaques en matière pleine laiton et inox.

Toute configuration spécifique (format spécial, habillage de produit d'une technologie tierce) fera l'objet d'une étude préalable de faisabilité au cas par cas.




3. FONCTIONS

3.1. COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

Les commandes d'éclairage disposeront d'un levier cylindrique ou à goutte d'eau, ou encore d'un bouton ou d'une manette large suivant la configuration choisie.

En Univers Epure, le levier pourra être rétro-éclairé pour les fonctions à voyant.



Levier goutte d'eau



Levier avec voyant à fibre
optique en option



Levier cylindrique



Grande manette



Bouton rond

La gamme disposera de fonctions d'éclairage de type :

- Interrupteur simple, double, triple ou quadruple 10A - 250V~
- Poussoir simple, double, triple ou quadruple 6 A - 250 V~
- Variateur : Le variateur permet de régler l'intensité lumineuse des lampes dimmables
- Détecteurs automatiques de présence encastrés, avec ou sans dérogation manuelle
- ...



3.2. FONCTIONS DOMOTIQUES ET CONNECTÉES

La gamme proposera 2 technologies connectées, suivant l'infrastructure retenue :

- Art d'Arnould KNX et Art d'Arnould MyHome_Up



3.3. PRISES 2P+T

Prises de courant 16 A - 250 V~

Les prises 2P+T seront de type **Surface** avec un fond rétractable à double sécurité :

- Le fond se rétracte uniquement lors de l'introduction d'une fiche.
- En enfonçant cette fiche en butée, les éclipses de protection de la prise se libèrent, la fiche est alors alimentée.

La gamme proposera des prises simples, doubles, triples ou quadruples.



3.4. CHARGEURS USB

Chargeurs USB

La gamme proposera des chargeurs USB en connectique C ou A+A suivant les besoins retenus.

- 1 USB 30 W Power Delivery - Type C - 2 modules
- 2 USB 3 A - 15 W - Type A + Type A - 2 modules



3.5. PRISES INFORMATIQUES RJ45 ET BRANCHEMENTS AUDIO-VIDÉO

Prises RJ45 et prise fibre optique

Les prises RJ45 proposées devront être certifiées PoE+++. Il sera possible de composer 2 RJ45 sur un seul poste. Les prises seront de type :

- Prise RJ 45 catégorie 6 FTP
- Prise RJ 45 catégorie 6 STP
- Prise RJ 45 catégorie 6A STP

La gamme disposera de prise fibre optique SC – Duplex, sur demande.



Prises Audio - Vidéo

La gamme disposera de fonctions audio et vidéo :

- Prise TV simple
- Prise TV/R/SAT DAB+
- Prise Haut-parleur
- Prise RCA
- Prises HDMI
-



3.6. FONCTIONS SPÉCIFIQUES

- Liseuses
- Guichet lumineux



3.7. COMMANDES D'OUVRANTS :

Commandes à position fixe ou 3 positions pour volets roulants, stores, brises soleils orientables...

4. INSPIRATIONS

