


doxie™ composable

transformeur, interrupteurs, va-et-vient et poussoirs



6 000 31
Livré avec 1 doigt double
et 2 demi-doigts



6 000 01



6 000 11



6 000 08



6 000 18

Tableau de choix des essentiels p. 10
Tableau de choix des plaques p. 20

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. À équiper de plaques (p. 20)
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21). Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour carrelage (p. 21)

Réf.	Transformeur réversible
6 000 31 6 001 31 6 002 31	5 fonctions réalisables avec 1 référence : - un simple va-et-vient ou simple poussoir - un double va-et-vient ou double poussoir - un va-et-vient + poussoir (à gauche ou à droite) Livré en mode poussoir avec doigt simple monté Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts Compatible avec la plaque 2 postes entraxe 57 mm pour rénovation en sectionnant le support ○ Blanc ● Effet aluminium ● Noir
6 000 01 6 006 01 6 006 10 6 001 01 6 002 01	Interrupteurs et va-et-vient 10AX - 250 V~ Interrupteur ou va-et-vient ○ Blanc ○ Blanc lot spécial chantier emballage par 50 ○ Blanc lot spécial chantier emballage par 150 ● Effet aluminium ● Noir
6 000 02 6 001 02 6 002 02	Double interrupteur ou va-et-vient ○ Blanc ● Effet aluminium ● Noir
6 000 37 6 001 37	Permutateur Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation va-et-vient ○ Blanc ● Effet aluminium
6 000 11 6 001 11 6 002 11	Interrupteurs ou va-et-vient lumineux 10AX - 250 V~ voyant livré Interrupteur ou va-et-vient lumineux Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 21) ○ Blanc ● Effet aluminium ● Noir
6 000 09 6 001 09 6 002 09	Interrupteur ou va-et-vient témoin Livré avec voyant témoin 230 V réf. 6 002 43 (p. 21) ○ Blanc ● Effet aluminium ● Noir
6 000 03	Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX - 250 V~ à équiper d'un voyant Interrupteur ou va-et-vient lumineux Livré sans voyant Compatible avec les voyants lumineux 230 V réf. 6 000 43 et 12 V à 48 V réf. 6 001 43 (p. 21) Compatible avec le voyant témoin 230 V réf. 6 002 43 (p. 21) ○ Blanc

doxie one complet
p. 22

Réf.	Poussoirs 6A - 250 V~
6 000 04 6 001 04 6 002 04	Poussoir simple ○ Blanc ● Effet aluminium ● Noir
6 000 08 6 001 08 6 002 08	Poussoir double ○ Blanc ● Effet aluminium ● Noir
6 000 16 6 001 16 6 002 16	Poussoirs lumineux 6A - 250 V~ voyant livré Poussoir lumineux Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 21) ○ Blanc ● Effet aluminium ● Noir
6 000 17 6 001 17	Poussoir lumineux avec marquage cadenas Livré avec voyant lumineux 12 V à 48 V réf. 6 001 43 (p. 21) ○ Blanc ● Effet aluminium
6 000 18 6 001 18	Poussoir lumineux avec marquage sonnette Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 21) ○ Blanc ● Effet aluminium
6 000 05 6 000 15 6 000 19	Poussoirs lumineux 6A - 250 V~ à équiper d'un voyant Livré sans voyant Compatible avec les voyants lumineux 230 V réf. 6 000 43 et 12 V à 48 V réf. 6 001 43 (p. 21) Poussoir lumineux ○ Blanc Poussoir lumineux avec marquage cadenas ○ Blanc Poussoir lumineux avec marquage sonnette ○ Blanc
6 000 61 6 001 61	Détecteur pour minuterie S'installe en lieu et place d'un poussoir. S'associe à une minuterie électronique modulaire. Le réglage de la temporisation devra être identique à celle de la minuterie Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1000 lux La puissance acceptée par type de lampes est liée à la minuterie et non au détecteur ○ Blanc ● Effet aluminium

jusqu'à
JUILLET 2023