

dooxie™ composable

commandes de VMC, interrupteur à badge



6 000 07

6 000 33

Tableau de choix des essentiels **p. 10**
Tableau de choix des plaques **p. 20**

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques (p. 20)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21)

Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour

carrelage (p. 21)

Réf. **Commandes VMC**

Interrupteur 2 positions

Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée

6 000 07
6 001 07
6 002 07



- Blanc
- Effet aluminium
- Noir

Poussoir 2 positions

Permet l'ouverture et la fermeture de bouches hygrométriques

6 000 06
6 001 06



- Blanc
- Effet aluminium

Interrupteur à badge

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue

Equipé d'une temporisation de 30 s après le retrait du badge

6 000 33
6 001 33



- Blanc
- Effet aluminium

Commandes VMC connectées dooxie with Netatmo **p. 31**

dooxie™ composable

commandes de volets roulants et Prêt-à-Poser



6 000 21

6 006 96

Tableau de choix des essentiels **p. 10**
Tableau de choix des plaques **p. 20**

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques (p. 20)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21)

Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour

carrelage (p. 21)

Réf. **Commandes de volets roulants/stores/bannes**

Interrupteur et poussoir 3 positions "Montée - Stop - Descente"

Interrupteur

Pour commande directe du moteur 500 W maxi

6 000 21
6 001 21
6 002 21



- Blanc
- Effet aluminium
- Noir

Poussoir

Pour commande par automatisme de moteur 500 W maxi

6 000 22
6 001 22
6 002 22



- Blanc
- Effet aluminium
- Noir

Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : centraliser vos volets roulants

6 006 96

Permet de commander un volet roulant électrique depuis un point de commande sans tirer de fils ou de centraliser plusieurs volets roulants

Composition :

- 1 interrupteur pour volet roulant 230 V~ (fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio)

Livré avec coque de protection de chantier

- 1 commande sans fils pour volets roulants

Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour fixation sur tous supports

Fonction LED pour indication de batterie faible

Produits livrés complets avec plaques blanches

Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires réf. 6 000 86A ou 6 001 86A (p. 30)

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Peut être intégré facilement à une installation connectée

"with Netatmo" (p. 25)

Commandes pour volets roulants connectées dooxie with Netatmo **p. 30**