

CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE NON PERFORÉE - GAMME P31

→ DÉRIVATIONS ET COUVERCLES

Dérivation



H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

* Sauf largeur 50 R=20 mm
 * Composant en HR en version CPC
 * Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Dérivation				Couvercle dérivation			
			GS	HR	GC	316L	GS	HR	GC	316L
HAUTEUR 25	50	1 P	340 105	-	342 105	-	340 501	-	342 501	-
	75	1 P	480 108	-	482 108	-	480 502	-	482 502	-
	100	1 P	480 109	-	482 109	-	480 503	-	482 503	-
	150	1 P	480 118	-	482 118	-	480 504	-	482 504	-
	200	1 P	480 119	-	482 119	-	480 505	-	482 505	-
	300	1 P	480 126	-	482 126	-	480 728	-	482 728	-
	400	1 P	480 127	-	482 127	-	480 745	-	482 745	-
HAUTEUR 50	500	1 P	480 128	-	482 128	-	480 746	-	482 746	-
	50	1 P	340 129	485 382	342 129	-	340 501	485 221	342 501	-
	75	1 P	480 130	485 383	482 130	481 280	480 502	485 274	482 502	488 092 ⁽²⁾
	100	1 P	480 131	485 384	482 131	481 281	480 503	485 275	482 503	488 093 ⁽²⁾
	150	1 P	480 132	485 385	482 132	481 282	480 504	485 276	482 504	488 094 ⁽²⁾
	200	1 P	480 133	485 386	482 133	481 283	480 505	485 277	482 505	488 095 ⁽²⁾
	300	1 P	480 134	485 387	482 134	481 284	480 728	485 278	482 728	488 096 ⁽²⁾
	400	1 P	480 136	485 388	482 136	481 285	480 745	485 279	482 745	488 097 ⁽²⁾
HAUTEUR 100	500	1 P	480 138	485 389	482 138	481 286	480 746	485 280	482 746	488 098 ⁽²⁾
	600	1 P	480 137	485 390	480 513	481 287	480 747	485 281	482 747	488 099 ⁽²⁾
	100	1 P	480 530	-	482 439	-	480 503	-	482 503	-
	150	1 P	480 531	-	482 441	-	480 504	-	482 504	-
	200	1 P	480 532	-	482 445	-	480 505	-	482 505	-
	300	1 P	480 533	-	482 446	-	480 728	-	482 728	-
HAUTEUR 100	400	1 P	480 534	-	482 498	-	480 745	-	482 745	-
	500	1 P	480 535	-	482 499	-	480 746	-	482 746	-
	600	1 P	480 536	-	482 500	-	480 747	-	482 747	-

(1) Fond perforé

(2) Couvercles livrés avec borne de terre pour la continuité électrique avec le kit (p. 172)

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande