


CHANGEMENT DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE P31 HD - GAMME P31 HD

→ DÉRIVATIONS ET COUVERCLES

Dérivation



H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluses

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

Composants en HR en version CPC - livrés à plat
Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Dérivation		Couvercle dérivation	
			GS	GC	GS	GC
HAUTEUR 25	50 ⁽¹⁾	1 P	340 105 ⁽¹⁾	342 105 ⁽¹⁾	340 501	342 501
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 108 ⁽¹⁾	482 108 ⁽¹⁾	480 502	482 502
	100	1 P	480 109 ⁽¹⁾	482 109 ⁽¹⁾	480 503	482 503
	150	1 P	480 118 ⁽¹⁾	482 118 ⁽¹⁾	480 504	482 504
	200	1 P	480 119 ⁽¹⁾	482 119 ⁽¹⁾	480 505	482 505
	300	1 P	480 126 ⁽¹⁾	482 126 ⁽¹⁾	480 728	482 728
	400	1 P	480 127 ⁽¹⁾	482 127 ⁽¹⁾	480 745	482 745
	500	1 P	480 128 ⁽¹⁾	482 128 ⁽¹⁾	480 746	482 746
HAUTEUR 50	50 ⁽¹⁾	1 P	340 129 ⁽¹⁾	342 129 ⁽¹⁾	340 501	342 501
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 130 ⁽¹⁾	482 130 ⁽¹⁾	480 502	482 502
	100	1 P	480 131 ⁽¹⁾	482 131 ⁽¹⁾	480 503	482 503
	150	1 P	480 132 ⁽¹⁾	482 132 ⁽¹⁾	480 504	482 504
	200	1 P	480 133 ⁽¹⁾	482 133 ⁽¹⁾	480 505	482 505
	300	1 P	480 134 ⁽¹⁾	482 134 ⁽¹⁾	480 728	482 728
	400	1 P	480 136 ⁽¹⁾	482 136 ⁽¹⁾	480 745	482 745
	500	1 P	480 138 ⁽¹⁾	482 138 ⁽¹⁾	480 746	482 746
	600	1 P	480 137 ⁽¹⁾	480 513 ⁽¹⁾	480 747	482 747
HAUTEUR 100	100	1 P	480 530 ⁽¹⁾	482 439 ⁽¹⁾	480 503	482 503
	150	1 P	480 531 ⁽¹⁾	482 441 ⁽¹⁾	480 504	482 504
	200	1 P	480 532 ⁽¹⁾	482 445 ⁽¹⁾	480 505	482 505
	300	1 P	480 533 ⁽¹⁾	482 446 ⁽¹⁾	480 728	482 728
	400	1 P	480 534 ⁽¹⁾	482 498 ⁽¹⁾	480 745	482 745
	500	1 P	480 535 ⁽¹⁾	482 499 ⁽¹⁾	480 746	482 746
	600	1 P	480 536 ⁽¹⁾	482 500 ⁽¹⁾	480 747	482 747

(1) Composants non perforés