

• KIT SIMPLE PRISE DE COURANT SURFACE POUR PLAN DE TRAVAIL ET SOL
 • KIT ENKELVOUDIG VLAK STOPCONTACT VOOR WERKBLAD OF VLOER



0 921 10

- Sécurité enfant
- Bornes auto
- Etanchéité IP 44
- Spatwaterdicht IP 44
- Steekklemmen
- Kinderbeveiliging

0 921 10



• KIT SIMPLE PRISE DE COURANT SURFACE POUR PLAN DE TRAVAIL ET SOL Finition Inox brossé
 • KIT ENKELVOUDIG VLAK STOPCONTACT VOOR WERKBLAD OF VLOER Afwerking in geborsteld staal




- Sécurité enfant
- Bornes auto
- Etanchéité IP 44
- Kinderbeveiliging
- Steekklemmen
- Spatwaterdicht IP 44

- Pour équiper les plans de travail et sols et disposer d'un branchement au plus près du besoin.
- Prise pour pose horizontale. Utilisation en intérieur ou extérieur protégé.
- Existe également en Kit double prise surface Réf. 0 921 11 et en kit simple prise surface rond Réf. 0 921 14.

- Om een werkblad of vloer met een stopcontact uit te rusten dicht bij de aan te sluiten apparatuur.
- Stopcontact voor horizontale montage.
- Binnengebruik of overdekt buitengebruik.
- Bestaat eveneens in een kit met dubbel vlak stopcontact Ref. 0 921 11 en in een kit met enkelvoudig vlak stopcontact in ronde uitvoering Ref 0 921 14.



LEGRAND - Pro and Consumer Service
 BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX France
 www.legrand.com




Contenu du kit :

- Prise inox étanche IP 44 avec clapet de protection (ouverture à 180°) 16 A - 230 V - 86 x 86 mm (vis fournies)
- Boîte d'encastrement multimatériaux prof. 50 mm (installation avec scie cloche diamètre 79 mm). Fixation par serrage d'étriers ou par scellement (plâtre, colle).

Inhoud van de kit:

- IP 44 stopcontact met beschermklep (opening op 180°) 16 A - 230 V - 86 x 86 mm (schroeven meegeleverd).
- Universele inbouwdoos met diepte 50 mm (installatie met kloksaag diameter 79 mm).
- Bevestiging door klembeugels of door afichting (pleister, lijm).

- Notice de montage à l'intérieur • Montagehandleiding binnenin



2 ans
 GARANTIE



LE047144AB © Legrand 2006

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

⚠ Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.

U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

Made in France - Design and Quality by LEGRAND (France)