







BOITES DE SOL AFFLEURANTES LOGIX™

POUR CHAPE BÉTON OU PLANCHER TECHNIQUE

Installation dans chape béton




Position de montage des prises	Capacité	Kits support (p. 295, 296)	Chape béton	
			Auto-ajustables pour chape hauteur 65 à 90 mm	Réglables pour chape hauteur 55 à 125 mm
Horizontale réglable  Hauteur mini : 92 mm	12 (3 x 4) modules	PW28662	PW28512 Chape + revêtement ≥ 92 mm ⁽¹⁾ 	PW28500 + PW28501 Hauteur chape ≥ 100 mm ⁽²⁾ 
	18 (3 x 6) modules	PW28668	PW28518 Chape + revêtement ≥ 92 mm ⁽¹⁾	PW28500 + PW28502 Hauteur chape ≥ 100 mm ⁽²⁾
	24 (3 x 8) modules	PW28664	PW28524 Chape + revêtement ≥ 92 mm ⁽¹⁾	PW28500 + PW28503 Hauteur chape ≥ 100 mm ⁽²⁾
Verticale  Hauteur mini : 80 mm dans chape béton 92 mm dans plancher technique	8 (2 x 4) modules	PW28652	PW28512	OU PW28500 + PW28501
	12 (2 x 6) modules	PW28658	PW28518	OU PW28500 + PW28502
	16 (2 x 8) modules	PW28654	PW28524	OU PW28500 + PW28503
Trappes de visite 	Pour couvercle 8 x 12 modules	PW28629	PW28512	OU PW28500 + PW28501
	Pour couvercle 12 x 18 modules	PW28630	PW28518	OU PW28500 + PW28502
	Pour couvercle 16 x 24 modules	PW28631	PW28524	OU PW28500 + PW28503

1 : Fonctionne uniquement avec des fiches coudées

2 : Hauteur chape ≥ 100 mm pour un fonctionnement avec des fiches coudées et fiches droites


3 : Hauteur plancher technique mini 92 mm



Installation dans plancher technique

Optionnel

Boîte d'isolation
si montage vertical



Kit support




Couvercle



Optionnel

Plaque de finition



Plancher technique		Equipements communs			
Boîtiers d'isolation (p. 296) (pour montage vertical) ⁽³⁾		Couvercles pour revêtement épaisseur ≤ 15 mm (p. 297)		Plaques de finition (optionnel) (p. 297)	
					
		Inox	PW28901	Inox	PW28771
		Laiton	PW28903	Laiton	PW28773
		Inox	PW28911	Inox	PW28781
		Laiton	PW28913	Laiton	PW28783
		Inox	PW28921	Inox	PW28791
		Laiton	PW28923	Laiton	PW28793
	PW28514 ⁽³⁾	Inox	PW28901	Inox	PW28771
		Laiton	PW28903	Laiton	PW28773
	PW28516 ⁽³⁾	Inox	PW28911	Inox	PW28781
		Laiton	PW28913	Laiton	PW28783
	PW28528 ⁽³⁾	Inox	PW28921	Inox	PW28791
		Laiton	PW28923	Laiton	PW28793
		Inox	PW28901	Inox	PW28771
		Laiton	PW28903	Laiton	PW28773
		Inox	PW28911	Inox	PW28781
		Laiton	PW28913	Laiton	PW28783
		Inox	PW28921	Inox	PW28791
		Laiton	PW28923	Laiton	PW28793