


VIADIS™


Système de goulottes d'installation

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE ET FINITION PARFAITE

Retrouvez les accessoires
de cheminement
dans les tableaux ci-dessous.




01




Sortie de plafond

02




Angle plat

03




Embout

04




Joint de couvercle

05




Angle intérieur
variable $\pm 5^\circ$

06



Angle extérieur
variable $\pm 5^\circ$

07



Té de dérivation



CABLE MANAGEMENT

planet
wattohm

VIADIS™

Blanc Artic

PROFILÉS VIADIS™

10x10 et 16x12,5 - LIVRÉS AVEC COUVERCLES

	10x10 auto-adhésive - fond + couvercle 1 compartiment - long. 2 m	16x12,5 auto-adhésive - fond + couvercle 1 compartiment - long. 2 m
	Réf.	Réf.
	14224	14226

PROFILÉS VIADIS™

16x16, 25x16, 32x16, 25x25, 40x25 et 60x25 - LIVRÉS AVEC COUVERCLES

	16x16	25x16	32x16	25x25	40x25	60x25
						
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Goulotte : fond, 1 compartiment, longueur 2 m	16200	16220	16240	16260	16280	16300

ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT

05	Al variable 5°		16201	16221	16241	16261	16281	16301
06	AE variable 5°		16202	16222	16242	16262	16282	16302
02	Angle plat		16203	16223	16243	16263	16283	16303
03	Embout		16204	16224	16244	16264	16284	16304
04	Joint couvercle		-	16225	16245	16265	16285	16305
07	Té		-	16226	16246	16266	16286	16306
01	Sortie de plafond		-	16227	16247	16267	16287	16307

VIADIS™

Blanc Artic

PROFILÉS VIADIS™

40x40, 60x40, 60x60, 90x40 et 90x60 - LIVRÉS AVEC COUVERCLES

	40x40	60x40	60x60	90x40	90x60
					
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Goulotte, fond, 1 compartiment, longueur 2 m	16340	16360	16400	16420	16480


ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT

05	AI variable 5°		16341	16361	16401	16421	16481
06	AE variable 5°		16342	16362	16402	16422	16482
02	Angle plat		16343	16363	16403	16423	16483
03	Embout		16344	16364	16404	16424	16484
04	Joint couvercle		16345	16365	16405	16425	16485
07	Té		16346	16366	16406	16426	16486
01	Sortie de plafond		16347	16367	16407	16427	16487
	Traversée de cloison droite		-	-	-	-	16488
	Traversée de cloison coudée		-	-	-	-	16489

VIADIS™

Système GTL

Goulotte 250x65 pour tableau 13 modules



Goulottes GTL 250 X 65 mm - 13 modules

Réf.

GOULOTTE COMPLÈTE

Goulotte 250 x 65 mm : fond - couvercle - 1 compartiment longueur ajustable 2,60 à 2,70 m

16800

Goulotte 250 x 65 mm : fond - 2 couvercles - 2 compartiments longueur ajustable 2,60 à 2,70 m

16801