



- INTERRUPTEUR BIPOLAIRE  
Témoin
- TWEEPOLIGE SCHAKELAAR  
Met verklikker
- INTERRUPTOR BIPOLAR  
Com sinalização



- Etanchéité renforcée
- Verhoogde waterdichtheid
- Estantidade reforçada



- Bornes auto
- Steekklemmen
- Ligatores automáticos



- Témoin
- Met verklikker
- Com sinalização



- Apparent
- Opbouw
- Fixação saliente

- Pour commander un circuit lumière.  
Le voyant est allumé lorsque l'éclairage fonctionne.
- Om een verlichtingskring te bedienen  
De verklikker brandt bij inschakelen van de verlichting
- Para comandar um circuito de iluminação.  
A lâmpada de sinalização está acesa quando o circuito de iluminação está ligado.
- Funktion als 2-poliger Ausschalter:  
Schaltet von einer Stelle einen Lichtkreis, die Anzeige leuchtet wenn der Verbraucher eingeschaltet ist.
- Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός κυκλώματος φωτισμού.  
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν το φως είναι αναμμένο
- Para controlar un circuito de iluminación.  
El indicador luminoso indica que la luz está activa.



- Lampe fournie
- Lamp meegeleverd
- Lâmpada de sinalização fornecida
- Glimmlampe
- Η λυχνία συμπεριλαμβάνεται
- Lámpara suministrada



www.legrand.com



- Geeignet für Aufputzmontage
- Entlocht
- Topobétion
- Montage en superficie



- Kontroll-Beleuchtung
- Με φωτεινή ένδειξη
- Λειτουργίας
- Indicador luminoso



- Steckklemmen
- Αυτόματοι ακροδέκτες
- Βομας automáticas



- Hoher Feuchtigkeitsschutz
- Μέγιστη στεγανότητα
- Estantidade reforçada





- AUSSCHALTER 2-POLIG
- Διακοπή 2-πολική
- Με φωτεινή ένδειξη
- Λειτουργίας
- Indicador luminoso
- INTERRUPTOR BIPOLAR
- Indicador luminoso







- Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.
- Door de installatie- en gebruiksvoorwaarden niet strikt na te leven, kan er gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.
- Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá proocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.
- Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag-bzw. Brandgefahr.
- Η μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.



- Vis non fournies
- Schroeven niet meegeleverd
- Parafusos não formecidos
- Schraube nicht beige-packt
- Δεν περιλαμβάνονται βίδες
- Tornillos no suministrados



- Fil rigide section 1,5 mm<sup>2</sup>
- Stijve draad sectie: 1,5 mm<sup>2</sup>
- Conductor rígido secção 1,5 mm<sup>2</sup>
- Drahtquerschnitt: max. 1,5 mm<sup>2</sup>
- Μονόκλωνο καλώδιο 1,5 mm<sup>2</sup>
- Para cable rígido de 1,5 mm<sup>2</sup> de sección



10 A - 230 V-  
2300 W max.



- (terre) = vert/jaune
- (aarding) = groen/geel
- (terra) = verde/amarelo
- (Erdleiter) = Gelb/Grün
- (γειωση) = πράσινο/κίτρινο
- (tierra) = verde/amarillo



- (neutre) = bleu
- (nulleider) = blauw
- (neutro) = azul
- (Neutralleiter) = Blau
- (ουδέτερος) = μπλε
- (neutro) = azul



- (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- (fase) = alles behalve blauw en groen/geel
- (fase) = todos excepto azul e verde/amarelo
- (Phase) = Schwarz/Braun
- (φάση) = οποιοδήποτε εκτός από μπλέ και πράσινο/κίτρινο
- (fase) = todos excepto azul y verde/amarillo