


# Valena Life™ Abdeckrahmen Terracotta

Bestellnummer(n): 7 540 71/72/73/74/75



## 1. VERWENDUNG


Abdeckrahmen zur Verkleidung der Valena 1- bis 5-fach-Mechanismen.

## 2. SORTIMENT

DIE RAHMEN WERDEN MIT RAUCHGRAUEM UNTERRAHMEN GELIEFERT.

	1-fach-Rahmen	7 540 71
	2-fach-Rahmen	7 540 72
	3-fach-Rahmen	7 540 73
	4-fach-Rahmen	7 540 74
	5-fach-Rahmen	7 540 75

## 3. ABMESSUNGEN (mm)



Bestellnummern	A	B	C
7 540 71	86	86	9,8
7 540 72	86	157	9,8
7 540 73	86	288	9,8
7 540 74	86	299	9,8
7 540 75	86	370	9,8

## 4. MONTAGE

Die Rahmen werden einfach mit Stegen auf die Tragringe gesteckt (die Stege ermöglichen den Ausgleich von Höhenunterschieden, z. B. bei Wandteppichen). Die Rahmen lassen sich über die seitlichen Schlitzlöcher einfach mit einem Schraubendreher entfernen.

## 5. TECHNISCHE KENNDATEN

- **5.1 Mechanische Kenndaten**  
 Stoßfestigkeit: IK04
- **5.2 Materialeigenschaften**  
 Dekorrahmen: ABS  
 Unterrahmen: Polycarbonat  
 UV-beständig  
 Halogenfrei  
 Selbstlöschvermögen: 650 °C / 30 s
- **5.3 Temperaturbedingungen**  
 Lagertemperatur: - 10 °C bis + 70 °C  
 Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 50 °C

## Abdeckrahmen Terracotta

### 6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.

Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.  
Spülmaschinenfest.

#### ■ 6.1 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte

- Hexan (EN 60669-1),
- Brennspritus,
- Seifenwasser,
- Verdünntes Ammoniak,
- Reines Bleichmittel auf 10 % verdünnt,
- Scheibenreiniger,
- Vorimprägnierte Reinigungstücher.

#### ■ 6.2 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte für Krankenhäuser

- Anios,
- Surfanios,
- Bactylsine,
- Wasserstoffperoxid (Wasserstoffsuperoxid 35 %).

**Achtung:** Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

### 7. GEBRAUCHSHINWEIS

Die Rahmen dürfen nicht lackiert oder überstrichen werden.