


Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables



1. USAGE


Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants et brises-soleil orientables.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile). Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

2. GAMME


Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables (BSO). Livrée avec pile. Equippée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. A équiper d'une plaque de finition.	0 676 46A	0 676 47A	0 648 97A

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	D
74	74	13

4. FONCTIONNEMENT



5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (fournis)

Doigt de rechange : 0 648 19 : Blanc

0 648 29 : Titane

0 648 39 : Graphite

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 676 46A/47A - 0 648 97A) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com