

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Mosaic™
Placas embellecedoras


Ref.: 0 788 01L/02L/03L/04L/06L/08L/10L/11L/14L/15L/16L/18L/22L/23L/25L/28L/30L/32L/36L/37L/38L/54L/56L/64L/66L
0 793 01L/02L/03L/04L/06L/08L/10L/11L/14L/15L/16L/18L/22L/23L/25L/28L/30L/32L/36L/37L/38L/54L/64L
0 790 42L/44L/46L/54L/56L/58L/62L/76L/77L - 0 994 84 - 0 788 50L/52L/62L/53L/63L - 0 791 57L




0 788 02L
0 793 02L
0 790 42L



0 788 23L
0 793 23L



0 788 30L
0 793 30L



0 788 52L
Portaetiqueta

1. USO

Placas embellecedoras para mecanismos de 1 a 2 x 10 módulos. Y placas embellecedoras con portaetiqueta integrado para mecanismos de 2 a 3 x 2 módulos.


2. GAMA

	Blanco	Alu	Negro mate
1 módulo estrecho	0 788 01L	0 793 01L	-
2 módulos	0 788 02L	0 793 02L	0 790 42L
3 módulos	0 788 03L	0 793 03L	-
1 elemento / 1 módulo	0 788 11L	0 793 11L	-
4 módulos Horizontal	0 788 14L	0 793 14L	0 790 54L 0 994 84
5 módulos Horizontal	0 788 15L	0 793 15L	-
5 módulos Vertical	0 788 25L	0 793 25L	-
6 módulos Horizontal	0 788 16L	0 793 16L	0 790 56L
8 módulos Horizontal	0 788 18L	0 793 18L	0 790 58L
10 módulos Horizontal	0 788 10L	0 793 10L	-
2 x 2 módulos Horizontal	0 788 04L	0 793 04L	0 790 44L
2 x 2 módulos Vertical	0 788 22L	0 793 22L	0 790 62L
3 x 2 módulos Horizontal	0 788 06L	0 793 06L	0 790 46L
3 x 2 módulos Vertical	0 788 23L	0 793 23L	-
4 x 2 módulos Horizontal	0 788 08L	0 793 08L	-
2 x 5 módulos	0 788 30L	0 793 30L	-
2 x 6 módulos	0 788 36L	0 793 36L	0 790 76L
2 x 8 módulos	0 788 37L	0 793 37L	0 790 77L
2 x 10 módulos	0 788 28L	0 793 28L	-
2 x 3 x 2 módulos	0 788 32L	0 793 32L	-
2 x 2 x 2 módulos	0 788 38L	0 793 38L	-
Placas entreejes 57 mm	**Blanco**	**Alu**	**Negro mate**
2 x 2 módulos - Vertical	0 788 54L	0 793 54L	-
2 x 2 módulos - Horizontal	0 788 64L	0 793 64L	-
3 x 2 módulos - Vertical	0 788 56L	-	-
3 x 2 módulos - Horizontal	0 788 66L	-	-

2. GAMA *(continuación)*

Placas con portaetiqueta integrado - Blanco	
2 módulos	0 788 50 L
2 x 2 módulos horizontal	0 788 52 L
2 x 2 módulos vertical	0 788 62L
3 x 2 módulos horizontal	0 788 53L
3 x 2 módulos vertical	0 788 63L

3. DIMENSIONES (mm)



Referencias	A	B	C	D	E
0 788 01L - 0 793 01L	82	40	8,5	23	45,5
0 788 02L - 0 793 02L - 0 790 42L 0 788 50L	82	82	8,5	45,5	45,5
0 788 03L - 0 793 03L	82	123	8,5	68	45,5
0 788 10L - 0793 10L	82	295	8,5	226,5	45,5
0 788 11L	82	82	8,5	23	45,5
0 788 14L - 0 793 14L - 0 790 54L 0 994 84	82	153	8,5	91	45,5
0 788 15L - 0 793 15L	82	153	8,5	113,5	45,5
0 788 16L - 0 793 16L - 0 790 56L	82	224	8,5	136	45,5
0 788 18L - 0 793 18L - 0 790 58L	82	224	8,5	181	45,5
0 788 04L - 0 793 04L - 0 790 44L 0 788 52L	82	153	8,5	45,5	45,5
0 788 06L - 0 793 06L - 0 790 46L 0 788 53L	82	224	8,5	45,5	45,5
0 788 08L - 0 793 08L	82	295	8,5	45,5	45,5
0 788 22L - 0 790 22L - 0 790 62L 0 788 62L	153	82	8,5	45,5	45,5
0 788 23L - 0 790 23L - 0 788 63L	224	82	8,5	45,5	45,5
0 788 25L - 0 793 25L	153	82	8,5	45,5	113,5
0 788 28L - 0 793 28L	166	318	8,5	226,5	45,5
0 788 30L - 0 790 30L	166	166	9	113,5	45,5
0 788 36L - 0 793 36L - 0 790 76L	166	237	9	136,5	45,5
0 788 37L - 0 793 37L - 0 790 77L	166	237	9	182	45,5
0 788 32L - 0 793 32L	166	237	9	45,5	45,5
0 788 38L - 0 793 38L	166	166	9	45,5	45,5
0 788 54L - 0 793 54L	139	82	8,5	45,5	45,5
0 788 56L	196	82	8,5	45,5	45,5
0 788 64L - 0 793 64L	82	139	8,5	45,5	45,5
0 788 66L	82	196	8,5	45,5	45,5

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 4.1 Grado de protección
Protección contra impactos: IK 04

■ 4.2 Características de los materiales
Sin halógenos
Resistente a los rayos UV
Material placas: ABS color Blanco (RAL 9003) aspecto brillo
ABS pintado aluminio efecto purpurina
ABS pintado Negro mate (RAL 9017) aspecto satinado
Material subplaca: PC
Autoextinguibilidad: + 650° C / 30 s

■ 4.3 Características climáticas
Temperatura de almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperatura de uso: - 5° C a + 50° C

5. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.
No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa


6. USO ESPECÍFICO

No se puede pintar las placas.


7. ACCESORIOS

Para las placas de 4, 6 y 10 módulos, usar los obturadores de placas:

Placas	Referencias obturadores
4 módulos	0 791 04
6 módulos	0 791 06
10 módulos	0 791 10



Para las placas con portaetiqueta integrado, accesorio ref. 0 791 57L:



A	B	C
45,3	7	3