


Plexo™

Référence(s) : 0 697 94

## Commande sans fil ON/OFF simple connectée étanche



### 1. USAGE

Commande sans fil pour une fonction ON/OFF lumière ou prise connectée. Commande uniquement un interrupteur ou un micromodule d'éclairage, ou une sortie de câble ou une prise de courant connectés "...with Netatmo".

Peut être utilisé comme va-et-vient.


L'étanchéité IP55 de ce produit permet de commander un éclairage ou un appareil électrique dans un local sujet à l'humidité ou à la poussière (cave, cellier, garage...).

Se fixe directement sur un mur.

### 2. GAMME


Description	Gris
Commande sans fil IP55 Livrée complète avec pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine.	0 697 94

### 3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C
80	80	57


### 4. COMPOSITION



### 5. CONNEXION

Livrée pré-équipée

### 6. FONCTIONNEMENT



## Commande sans fil ON/OFF simple connectée étanche

### 7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 7.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 07

Protection contre pénétration de corps solides et/ou liquides : IP 55

#### ■ 7.2 Caractéristiques matières

Boîte, support : PP

Plaque : ABS

Embout : PP + SEBS

Module émetteur : PC

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 7.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Bandes de fréquence : 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

#### ■ 7.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

### 8. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur ce produit.



Précaution de recyclage de la pile

### 9. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 697 94) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)