


## Valena™ Next Commande sans fil 4 scénarios

Référence(s) : 7 418 02/32/62




### 1. USAGE

Permet de commander toutes les commandes filaires connectées (éclairage, équipements électriques, volets roulants).  
Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control.  
Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.  
Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.  
Se pose sur un mobilier (mobile).

### 2. GAMME


Description	Blanc	Alu	Noir
Commande sans fil connectée, 4 scénarios configurables. Livrée complète avec pile. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	7 418 02	7 418 32	7 418 62

### 3. DIMENSIONS



A	B	C
83	83	12

### 4. FONCTIONNEMENT



### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02  
Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt  
IP 40 produit monté

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Matière plaques : - ABS Blanc (RAL 9003) aspect polyglass  
- ABS peint aspect satiné pour les autres couleurs  
Sous-plaque : PC Blanc opalescent  
Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène  
Résistant aux UV  
Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V  
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour  
Bande de fréquence : 2,4 à 2,44835 GHz  
Niveau de puissance : < 100 mW

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C  
Température de stockage : 0° C à + 45° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

## 7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésifs repositionnables pour commande sans fil (fournis).

## 8. NORMES ET AGRÈMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 418 02/32/62) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.