


Arteor™ with Netatmo

Commande sans fil connectée

ambiance couleurs

Références : 5 744 34/35/36/37



1. USAGE

Commande sans fil permettant le contrôle des éclairages multicolores connectés.

Contrôle les ampoules et éclairages connectés certifiés Zigbee 3.0 (tels que Ledvance Smart + Zigbee, Philips HUE et bien d'autres).

Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.


- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.
- Se pose sur un mobilier (mobile).

Peut commander jusqu'à 20 éclairages connectés zigbee 3.0.

2. GAMME



Description	Blanc	Magnesium	Champagne	Soft Alu
Commande sans fil pour variation de couleurs - 2 modules 3 ambiances au choix (I - II - III) à paramétrer dans l'App Home + Control. Livrée avec support sécable, doigt de commande et pile. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. A équiper d'une plaque de finition.	5 744 34	5 744 35	5 744 36	5 744 37

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	B'	C
82	116,5	82	12

4. FONCTIONNEMENT



5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Doigt : ABS

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10% fibre de verre

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (5 744 34/35/36/37) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.