



Céliane™

Plaques Déco - finition graphique

Référence(s) : CP0601/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24
CP0701/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24



CP0601



CP0703

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.
Usage en intérieur uniquement.

2. GAMME

Plaques 1 poste

| | | | |
|--|----------------|--------|--------|
| | ■ Blanc relief | CP0601 | CP0621 |
| | ■ Noir Météore | CP0701 | CP0721 |

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

| | | | |
|--|----------------|--------|--------|
| | ■ Blanc relief | CP0602 | CP0622 |
| | ■ Noir Météore | CP0702 | CP0722 |

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

| | | | |
|--|----------------|--------|--------|
| | ■ Blanc relief | CP0603 | CP0623 |
| | ■ Noir Météore | CP0703 | CP0723 |

Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm

| | | | |
|--|----------------|--------|--------|
| | ■ Blanc relief | CP0604 | CP0624 |
| | ■ Noir Météore | CP0704 | CP0724 |

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

| | | | |
|--|----------------|--------|--|
| | ■ Blanc relief | CP0606 | |
| | ■ Noir Météore | CP0706 | |

Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm

| | | | |
|--|----------------|--------|--|
| | ■ Blanc relief | CP0607 | |
| | ■ Noir Météore | CP0707 | |

2. GAMME (suite)


Plaques 2 postes étendues (4/5 modules)

| | | | |
|--|----------------|--------|--|
| | ■ Blanc relief | CP0608 | |
| | ■ Noir Météore | CP0708 | |

Plaques 3 postes étendues (6/8 modules)

| | | | |
|--|----------------|--------|--|
| | ■ Blanc relief | CP0611 | |
| | ■ Noir Météore | CP0711 | |

3. DIMENSIONS (mm)



| Références | A | B | C |
|--------------------|----|-----|---|
| CP0601/621/701/721 | 82 | 90 | 9 |
| CP0602/622/702/722 | 82 | 161 | 9 |
| CP0603/623/703/723 | 82 | 232 | 9 |
| CP0604/624/704/724 | 82 | 303 | 9 |
| CP0606/706 | 82 | 147 | 9 |
| CP0607/707 | 82 | 204 | 9 |
| CP0608/708 | 82 | 161 | 9 |
| CP0611/711 | 82 | 232 | 9 |

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : PC peint noir mat avec graphiques hachures

PC blanc RAL 9003 avec graphiques courbes en relief

Sous-plaque : ABS

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :

Hexane, Alcool à brûler, Eau savonneuse, Produit à vitres.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.