


SEANO™ Hotel-Card-Schalter

Artikel-Nr.: 7 650 43



7 650 43


1. VERWENDUNG

Einsatz zur Steuerung der Hotelzimmerbeleuchtung.
 Trägerrahmen-Abdeckplatten im Lieferumfang enthalten.
 Mit Schutzabdeckung gelieferte Einsätze.
 Zur Ausstattung mit Rahmen, 1-fach oder mehrfach.
 Unterputz- oder Aufputzmontage.
 Schrauben- oder Spreizkrallenbefestigung.


2. PROGRAMM

Beschreibung	Nur Einsatz
Hotel-Card-Schalter	7 650 43

3. DEMONTAGE



4. ABMESSUNGEN (mm)



Referenzen	A	B	C	D
7 650 43	72,9	72,9	49,3	22,1

5. ANSCHLUSS

Art der Klemmen: mit Schrauben
 Klemmenkapazität: 2 x 2,5 mm²
 Abisolierlänge (mm): 12 mm
 Mit flexiblen oder starren Kabeln kompatibel

6. TECHNISCHE MERKMALE

■ 6.1 Mechanische Eigenschaften

Schutzart: IP20

Schlagfestigkeit: IK04

■ 6.2 Materialeigenschaften

Material:

- Einsatz-Gehäuse: PC
- Abdeckplatten: ABS
- Halogenfrei
- UV-beständig
- Krallen: Stahl

Material des Trägers:
- Stahl

Selbstlöschend:

850 °C/30 s für isolierende Komponenten, die spannungsführende Teile an Ort und Stelle halten

650 °C/30 s für andere isolierende Komponenten

■ 6.3 Elektrische Eigenschaften

Spannung: 250 V~

Strom: 6 A

Frequenz: 50/60 Hz

■ 6.4 Klimatische Eigenschaften

Lagerungs- und Verwendungstemperatur: -5 °C bis +35 °C

7. WARTUNG

Oberflächenreinigung mit einem Tuch.

Nicht verwenden: Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

Reinigen mit folgenden Produkten: Hexan (EN 60669-1), methylierter Alkohol, Seifenwasser, verdünnter Ammoniak, auf 10 % verdünntes Bleichmittel, Fensterreinigungsmittel, vorimprägnierte Tücher.

Vorsicht: Vor der Verwendung anderer Reinigungsmittel sollte ein punktueller Test durchgeführt werden.

8. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Entspricht Installations- und Fertigungsstandards.

Siehe e-Katalog.