



SEANO™

Artikel-Nr.: 7 65X 76/77

Lautsprecher-Anschluss 1-fach
Lautsprecher-Anschluss 2-fach



7 65X 76



7 65X 77


1. VERWENDUNG

Zum Anschluss eines Lautsprechers.


2. PROGRAMM

Beschreibung	Weiß	Aluminium	Schwarz	Anthrazit
Lautsprecher-Anschluss 1-fach	7 651 76	7 652 76	7 653 76	7 654 76
Lautsprecher-Anschluss 2-fach	7 651 77	7 652 77	7 653 77	7 654 77

3. DEMONTAGE



4. ABMESSUNGEN (mm)



Referenzen	A	B	C	D
7 65X 76/77	72,9	72,9	44	16,3

5. ANSCHLUSS

Schraubklemmen

Kapazität:
2 x 6 mm²

Abisolierlänge:
6 mm

Empfohlenes Kabel: Lautsprecherkabel 2 x 6 mm² max.

Lautsprecher-Anschluss 1-fach Lautsprecher-Anschluss 2-fach

6. TECHNISCHE MERKMALE

■ 6.1 Mechanische Eigenschaften

Schutzart: IP41

Schlagfestigkeit: IK04

■ 6.2 Materialeigenschaften

Polygloss-Optik

Farbe:

- Formteil Weiß RAL 9003
- Lackiert, Aluminium RAL 9023
- Lackiert, Schwarz RAL 9017
- Lackiert, Anthrazit RAL 7016

Material:

- Abdeckung: Polycarbonat
- Basis: Polycarbonat

Selbstlöschend: 650 °C/30 s

■ 6.3 Klimatische Eigenschaften


Verwendungstemperatur: -5 °C bis +35 °C

Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C

■ 6.4 Träger

Material des Trägers: Metall


Winkleinstellung:



■ 6.5 Montage mit Spreizkrallen

Anzahl der Drehungen zum Öffnen der Krallen:

- 58 mm > 2,1 Drehungen
- 65 mm > 2,75 Drehungen



7. WARTUNG

Oberflächenreinigung mit einem Tuch.

Nicht verwenden:

Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

Reinigen mit folgenden Produkten:

Hexan (EN 60669-1), methylierter Alkohol, Seifenwasser, verdünnter Ammoniak, auf 10 % verdünntes Bleichmittel, Fensterreinigungsmittel, vorimprägnierte Tücher.

Beständigkeit gegen Krankenhaus-Reinigungsmittel

Beständigkeit gegen folgende Mittel: Anios, Surfanios, Bactilysin, verdünntes Wasserstoffperoxid (35 %)

Vorsicht: Vor der Verwendung anderer Reinigungsmittel sollte ein punktueller Test durchgeführt werden.

8. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Entspricht Installations- und Fertigungsstandards.

Siehe e-Katalog.