


Interruptor de infrarrojos pasivos



USO

Interruptor de 3 hilos con sensor de movimiento por infrarrojos pasivos, apto para todo tipo de cargas, incluido lámparas LED; circuito crepuscular con umbral regulable, con posibilidad de exclusión; circuito con temporizador para apagado retardado, ajustable entre 30 segundos y 10 minutos.


GAMA

Denominación Referencia

Interruptor con sensor de movimiento por rayos infrarrojos pasivos, 230 Va.c. - 1 módulo	<input type="checkbox"/> YW4431 <input type="checkbox"/> YG4431 <input type="checkbox"/> YD4431
---	---

Colores: Blanco Stone Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)



	A	B	C	D	E
..4431	45.1	22.5	49.7	8.6	15.65

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
 Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm² máx.
 Longitud de pelado de cable: 11 mm
 Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
 - Penetración de materia líquida/sólida: IP40
 - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
- **Características del material:**
 - Mecanismo: PC (policarbonato)
 - Frontal: ABS
 - Sin halógenos
 - Resistente a los rayos UV
 - Autoextinguible:
- 850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
 650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.
- **Características eléctricas:**
 - Tensión: 230 V a.c.
 - Frecuencia: 50Hz

Lámpara filamento o lámpara halógena	Transformador electrónico	Tubo fluorescente	Fluorescente compacto o lámpara LED.	Motor
2 A 460 W	2 A 460 W	2 A 460 W	0,5 A 50 W	2 A 230 W cosφ=0,5

- **Características ambientales:**
 - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
 No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN/CEI 60669-2-1.
 Consultar el e-catálogo.