



LIGHT now

YW4548 - YG4548 - YD4548
YW4549 - YG4549 - YD4549
YW4548M2 - YG4548M2 - YD4548M2
YW4549M2 - YG4549M2 - YD4549M2

Interruptores de cartão



Y_4548 - Y_4549



Y_4548M2 - Y_4549M2

UTILIZAÇÃO

Interruptor de cartão para ativar luzes e dispositivos em quartos de hotel.


Com extinção de cerca de 30 segundos após retirar o cartão.

GAMA

Designação	Referências
Interruptor de cartão com tecnologia RFID - 3 módulos	<input type="checkbox"/> YW4548 <input checked="" type="checkbox"/> YG4548 <input checked="" type="checkbox"/> YD4548
Interruptores de cartão - 3 módulos	<input type="checkbox"/> YW4549 <input checked="" type="checkbox"/> YG4549 <input checked="" type="checkbox"/> YD4549
Interruptor de cartão com tecnologia RFID - 2 módulos	<input type="checkbox"/> YW4548M2 <input checked="" type="checkbox"/> YG4548M2 <input checked="" type="checkbox"/> YD4548M2
Interruptores de cartão - 2 módulos	<input type="checkbox"/> YW4549M2 <input checked="" type="checkbox"/> YG4549M2 <input checked="" type="checkbox"/> YD4549M2

Cores: White Stone Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)



	A	B	C	D
J_4548 - J_4549	68,7	45,1	32,6	22,3
J_4548M2 - J_4549M2	61	47	32,6	29,1

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos

Capacidade dos terminais: 2 x 2,5 mm²

Comprimento de descarne do cabo: 8 mm

Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grau de proteção:

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)

- Características mecânicas:

- Teste de resistência ao impacto: IK04

- Características do material:

- Mecanismo e frente: PC (Policarbonato)
- Sem halogéneos
- Resistente aos raios UV
- Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.

650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- Características elétricas:

- Tensão: 230 VAC
- Corrente: 30VA

- Características ambientais:

- Temperatura de armazenamento: 10° C a +70° C
- Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com as normas IEC/EN 60669-1-2.

Consultar o e-catálogo.