

ENSTO

Lumia AVN01 AVN01GH



- (FIN) Asennusohje
- (SWE) Installationsanvisning
- (ENG) Installation Instructions
- (DEU) Montageanweisung
- (EST) Paigaldusjuhend
- (FRA) Notice d'installation
- (ITA) Istruzioni per l'installazione
- (POL) Instrukcja montażu
- (RUS) Инструкция по монтажу

CE EAC






IP44



AOAVN01GH
10.12.2020
© 2020 Ensto





Max 76mm

GU10 ESL 9W
GU10 LED max 7W
GU10 Halogen max 50W



L=5500

H05RN-F 2x1,0mm²



Asennus maahan tasaisesti painamalla. Älä lyö tai iske valaisinta maahan!

Install to the ground by pressing softly. Do not hit the luminaire to the ground!



FIN

Valaisimen asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Asennuksessa on noudatettava vallitsevia asennusmääräyksiä. Virta on kytkettävä aina pois ennen asentamista tai huoltotoimenpiteitä. Jos valaisin vikaantuu, ottakaa yhteyttä ammattihenkilöön tai valmistajan asiakaspalveluun. Valaisimessa olevan tyyppitarran merkintöjä on noudatettava..

SWE

Endast en behörig elektriker för göra installationen. Installationen måste uppfylla gällande bestämmelser. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Om produkten inte fungerar kontakta behörig elektriker eller tillverkaren. Använd endast den ljuskälla och effekt som är märkt på armaturen.

ENG

Only a professional electrician is allowed to do the installation. The electrical installation must comply with the prevailing installation regulations. Switch off the current before installation or service. If the luminaire is not working, please contact professional electrician or manufacturer's customer service. Use the ratings as marked in the type label of the luminaire.



DEU

Die Montage darf nur durch qualifizierte Elektriker vorgenommen werden. Vor Montage und Wartung den Strom abschalten. Bei Störungen der Leuchte wenden Sie sich bitte qualifizierte Elektriker oder Hersteller an. Auf dem Typenschild angegebenen Werte übereinstimmen.

EST

Valgusti paigaldust võib teostada ainult vastava ala spetsialist. Valgusti paigaldusel tuleb jälgida üldisi elektriseadmete paigaldamise eeskirju. Enne valgusti paigaldust või hooldust kontrolli, et elekter oleks alati välja lülitatud. Valgusti rikke korral võta ühendust spetsialistiga või tootja klienditoeaga. Paigaldamisel jälgi tooteetiketil olevaid tingimärke ja juhiseid .

FRA

La pose doit être faite par un électricien professionnel. Les starters, les types et puissances de lampes utilises doivent être strictement conformes aux spécifications indiquées à l'intérieur du luminaire. Couper l'alimentation avant l'installation et pendant toute l'intervention. Conserver la notice pour les opérations de maintenance futures.

ITA

Il dispositivo di illuminazione va installato da un elettricista professionista. Usare esclusivamente le tipologie di starter, di lampada e il wattaggio indicato sul dispositivo. Spegner la corrente prima di montare il dispositivo o effettuare riparazioni. Conservare le istruzioni per futuri interventi di manutenzione o eventuali nuove installazioni.

POL

Instalacja może zostać wykonana wyłącznie przez uprawnionego elektryka. Instalacja elektryczna musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Przed montażem lub serwisem należy odłączyć zasilanie. Jeżeli oprawa nie działa, należy skontaktować się z uprawnionym elektrykiem lub biurem obsługi producenta. Parametry zasilania muszą być zgodne z danymi na etykiecie.

RUS

Светильник может устанавливать только человек, обладающий доста-точной профессиональной квалификацией. Электрическая установка должна отвечать действующим правилам электрических установок. Отключить ток до начала установки или обслуживания. При обнаружении неисправности светильника обращайтесь только к специалисту с необ-ходимой квалификацией и достаточными профессиональными навыками или сервисную службу производителя. Применять только указанное на этикетке светильника маркировки.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов.

ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ:

Ensto Finland Oy (Энсто Финлянд Ой)
(Финляндия)
Ensio Miettisen katu 2 (Ул. Энсио Меттисен, 2)
P.O.BOX 77 (А/я 77)
06101 Porvoo (06101 Порвоо)
Finland (Финляндия)
Тел. +358 204 7621
Факс +358 204 762753

"Ensto Ensek AS" (Эстония)
Pärnuvälja 9
72720 Paide, Estonia

ИМПОРТЕР:

ООО "Энсто Рус"
105062 Москва
Подсосенский переулок, д.20, стр.1
Тел. +7 495 258 52 70
Факс. +7 495 258 52 69

ООО "Энсто Рус"
Россия, 198205 Санкт-Петербург
Таллинское шоссе (Старо-Паново),
дом 206, литер А, офис 2128
тел. (812) 325 93 40
факс (812) 325 93 41

ensto.russia@ensto.com
www.ensto.ru

ensto.com

ENSTO

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
FIN-06101 Porvoo, Finland
Tel. +358 20 47 621
Customer service +358 200 29 007
ensto@ensto.com

