


Valena™ Next

Références : 7 418 08/38/68

Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables



1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants et brises-soleil orientables.


- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)

Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.


2. GAMME

Description	Blanc	Alu	Noir
Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises- soleil orientables (BSO). Livrée complete avec pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	7 418 08	7 418 38	7 418 68

3. DIMENSIONS (mm)



4. FONCTIONNEMENT



5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs: IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt

IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaques: - ABS Blanc (RAL 9003) apparence polyglass

- ABS peint aspect satiné pour les autres couleurs

Sous-plaque : PC blanc opalescent

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C Température de stockage : 0° C à + 45° C

Fiche technique: F02773FR/01 Mise à jour : 28/06/2022 Créée : 08/10/2018

Valena[™] Next Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention: Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Ne pas peindre les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (fournis)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Fiche technique: F02773FR/01

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 418 08/38/68) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com

Créée: 08/10/2018 📮 legrand

Références: 7 418 08/38/68

Mise à jour : 28/06/2022 2/2