


# Céliane™

## Prises TV/R/SAT/SAT

Référence(s) : CM0393




### 1. USAGE

TV/R/SAT/SAT : permet la réception des signaux TV, Radio et Satellite (SAT1 / SAT2).  
Compatible UHD (Ultra Haute Définition)  
Blindage Classe A - Cablage étoile  
Faible atténuation < 1,5 dB  
Câble recommandé 17/19 VATC sur les deux entrées.

### 2. GAMME


Description	Référence
Prise TV/R/SAT/SAT - 2 modules A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition	CM0393

### 3. DIMENSIONS (mm)





A	B	C	D
45	45	39,5	11,5

### 4. CONNEXION



### 5. PRECAUTIONS DE CABLAGE



La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

## 6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 03  
Protection contre les corps solides et liquides : IP 21  
Tenue câble : 120 N

### ■ 6.2 Caractéristiques matières

Sans halogène  
Moteur : Boîtier : Zamac  
Capot : Zamac  
Broche : Bronze  
Vis : Acier singué

### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)  
Connecteur femelle (Radio)  
Connecteurs type F femelle à visser (SAT)  
Impédance : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir les interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G ces signaux non désirés pouvant générer des pixellisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

Bandes de fréquence : TV : 5-68/120-862 MHz  
R : 87,5-108 MHz  
SAT1 : 950-2400 MHz  
SAT2 : 5-2400 MHz

Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C  
Température d'usage : - 5° C à + 35° C


## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.  
Tenue aux produits suivants : Hexane (NF C 61-314), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10 %, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

## 8. NORMES ET AGREMENTS

Certifié classe A.  
EN 50083-2



## 9. PERFORMANCES

