



Teclas para mecanismos



K.00



K.01

1. USO

Teclas para mecanismos Living Now

Colores:

☐ KW: Blanco ☒ KG: Dark ☐ KM: Sand ☐ KV: Verde ☐ KR: Rojo

2. GAMA

KW-KM-KG00	L.NOW - frontal para módulo ciego 1 mód.
KW-KM-KG00M2	L.NOW - frontal para módulo ciego 2 mód.
KW-KM-KG01	L.NOW - tecla 1 mód.
KW-KM-KG01A	L.NOW - tecla símbolo lámpara 1 mód.
KW-KM-KG01D	L.NOW - tecla símbolo campana 1 mód.
KW-KM-KG01F	L.NOW - tecla símbolo llave 1 mód.
KW-KM-KG01M2	L.NOW - tecla 2 mód.
KW-KM-KG01M2A	L.NOW - tecla símbolo lámpara 2 mód.
KW-KM-KG01M2D	L.NOW - tecla símbolo campana 2 mód.
KW-KM-KG01M2F	L.NOW - tecla símbolo llave 2 mód.
KW-KM-KG01M2PN	L.NOW - tecla control de calefacción 2 mód.
KW-KM-KG01M2RN	L.NOW - tecla control de ventilación 2 mód.
KW-KM-KG01M2SN	L.NOW - tecla control de caldera 2 mód.
KW-KM-KG01M2X	L.NOW - tecla alta visibilidad 2 mód.
KW-KM-KG01PN	L.NOW - tecla control de calefacción 1 mód.
KW-KM-KG01RN	L.NOW - tecla control de ventilación 1 mód.
KW-KM-KG01SN	L.NOW - tecla control de caldera 1 mód.
KW-KM-KG01X	L.NOW - tecla alta visibilidad 1 mód.
KW-KM-KG-KR02	L.NOW - Frontal para base estándar italiano 1 mód.
KW-KM-KG02M2	L.NOW - Tecla para interruptor 2P 2 mód.
KW-KM-KG-KR03	L.NOW - frontal base de corriente 2 mód. (IT/ALE)
KW-KM-KG03M3	L.NOW - frontal base de corriente 3 mód. (IT/ALE)
KW-KM-KG-KR-KV04	L.NOW - frontal base de corriente 2 mód.
KW-KM-KG04M3	L.NOW - frontal base de corriente 3 mód.
KW-KM-KG04P	L.NOW - frontal con tapa base de corriente 2 mód.
KW-KM-KG05	L.NOW - Tecla pulsador persiana 1 mód.
KW-KM-KG05L	L.NOW - Tecla pulsador persiana 1 mód.
KW-KM-KG05M2	L.NOW - Tecla pulsador persiana 2 mód.
KW-KM-KG05M2V	L.NOW - Tecla pulsador persiana 1 mód. (vertical)

Teclas para mecanismos

2. GAMA (continuación)

KW-KM-KG05M2VM	L.NOW - tecla ventilación 2 mód.
KW-KM-KG05V	L.NOW - Tecla pulsador persiana 1 mód. (vertical)
KW-KM-KG06	L.NOW - tecla conmutador persiana 1 mód.
KW-KM-KG06H	L.NOW - frontal conmutador hotel 1 mód.
KW-KM-KG06M2	L.NOW - tecla conmutador persiana 2 mód.
KW-KM-KG06M2V	L.NOW - tecla conmutador persiana 2 mód. (vertical)
KW-KM-KG06M2VMC	L.NOW - tecla conmutador ventilación 2 mód.
KW-KM-KG06V	L.NOW - tecla conmutador persiana 1 mód. (vertical)
KW-KM-KG08	L.NOW - frontal TV 1 mód.
KW-KM-KG08M2	L.NOW - frontal TV 2 mód.
KW-KM-KG09	L.NOW - frontal TV-SAT 1 mód.
KW-KM-KG10C	L.NOW - frontal cargador USB 1 mód.
KW-KM-KG10P	L.NOW - frontal base USB A Data 1 mód.
KW-KM-KG11H	L.NOW - tecla conmutador hotel 1 mód.
KW-KM-KG12C	L.NOW - frontal cargador USB 2 mód.
KW-KM-KG13M2	L.NOW - frontal fibra óptica 2 mód.
KW-KM-KG14	L.NOW - frontal HDMI 1 mód.
KW-KM-KG15	L.NOW - frontal para timbre y zumbador 1 mód.
KW-KM-KG15M2	L.NOW - frontal para timbre y zumbador 2 mód.
KW-KM-KG16	L.NOW - frontal ecodetector 1 mód.
KW-KM-KG17	L.NOW - frontal ecodetector 2 mód.
KW-KM-KG17SL	L.NOW - frontal ecodetector con inter. 2 mód.
KW-KM-KG19	L.NOW - tecla regulador 2 mód.
KW-KM-KG20	L.NOW - frontal RJ Israel 1 mód.
KW-KM-KG22	L.NOW - frontal interruptor de tarjeta 3 mód.
KW-KM-KG22M2	L.NOW - frontal interruptor de tarjeta 2 mód.
KW-KM-KG25M2	L.NOW - frontal doble TV 2 mód.
KW-KM-KG26M2	L.NOW - frontal triple TV 2 mód.
KW-KM-KG30M2	L.NOW - frontal GTW 2 mód.
KW-KM-KG31	L.NOW - frontal base+USB C 1 mód.
KW-KM-KG32	L.NOW - tecla persiana Netatmo 1 mód.
KW-KM-KG32M2	L.NOW - tecla persiana Netatmo 2 mód.
KW-KM-KG33	L.NOW - tecla regulador Netatmo 1 mód. (eliminado)
KW-KM-KG33M2	L.NOW - tecla regulador Netatmo 2 mód.
KW-KM-KG34M2	L.NOW - Frontal base Netatmo 2 mód.
KW-KM-KG35M2	L.NOW - Frontal base francesa Netatmo 2 mód.
KW-KM-KG36M2	L.NOW - Tecla 2 comandos inalámbricos
KW-KM-KG37M2	L.NOW - Tecla comando 4 escenarios inalámbrico
KW-KM-KG38M2	L.NOW - Tecla VMC inalámbrico
KW-KM-KG40M2	L.NOW - Tecla Entrar/Salir inalámbrico
KW-KM-KG41M2	L.NOW - Tecla Día/Noche inalámbrico
KW-KM-KG42M2	L.NOW - Tecla comando inalámbrico
KW-KM-KG43M2	L.NOW - Tecla persiana inalámbrico

Teclas para mecanismos


2. GAMA (continuación)

KW-KM-KG51	L.NOW - Frontal base US/EU 2 mód.
KW-KM-KG52	L.NOW - Frontal base US/EU 3 mód.
KW-KM-KG-KR-KV55	L.NOW - Frontal base FRA 2 mód.
KW-KM-KG-KR-KV55F	L.NOW - Frontal base rasante FRA 2 mód.
KW-KM-KG55M3	L.NOW - Frontal base FRA 3 mód.
KW-KM-KG55M3F	L.NOW - Frontal base rasante FRA 3 mód.
KW-KM-KG55P	L.NOW - Frontal con tapa base FRA 2 mód.
KW-KM-KG56	L.NOW - Frontal base multi-estándar India 2 mód.
KW-KM-KG57	L.NOW - Frontal base 6/16 India 2 mód.
KW-KM-KG59	L.NOW - Frontal base multi-estándar 2 mód.
KW-KM-KG62	L.NOW - Frontal base+USB C 2 mód.
KW-KM-KG63	L.NOW - Frontal base FRA+USB C 2 mód.
KW-KG67	L.NOW - Frontal base SGPO 2 mód.
KW-KG69	L.NOW - Frontal base DGPO 4 mód.
KW-KM-KG71	L.NOW - Frontal lámpara de señalización 2 mód.
KW-KM-K07	L.NOW - Frontal RJ11/RJ45 1 mód.
KW-KM-KG07K	L.NOW - Frontal Keystone RJ45 1 mód.
KW-KM-K07M2	L.NOW - Frontal RJ11/RJ45 2 mód.
KW-KG81	L.NOW - Frontal base China 2P+T 2 mód.
KW-KG89	L.NOW - Frontal base China 5P 2 mód.
KW-KG90	L.NOW - Frontal base China 2P 1 mód.
KW-KM-KG24	L.NOW - Tecla transpondedor 1 mód.
KW-KM-KG4275	L.NOW - Frontal detector alarma 2 mód.
KW-KM-KG05MH2	L.NOW - Tecla MyHome persianas 2 mód.
KW-KM-KG06MH	L.NOW - Tecla MyHome STOP 1 mód.
KW-KM-KG01MHAG	L.NOW - Tecla MyHome ON/OFF 1 mód.
KW-KM-KG01MHGEN	L.NOW - Tecla MyHome Salir 1 mód.
KW-KM-KG01MHBACK	L.NOW - Tecla MyHome ENTRAR 1 mód.
KW-KM-KG01MHBED	L.NOW - Tecla MyHome DORMIR 1 mód.
KW-KM-KG01MH2	L.NOW - Tecla MyHome 2 mód.
KW-KM-KG01MH2AG	L.NOW - Tecla MyHome ON/OFF 2 mód.
KW-KM-KG01MH2A	L.NOW - Tecla MyHome LUZ 2 mód.
KW-KM-KG01MH2D	L.NOW - Tecla MyHome CAMPANA 2 mód.
KW-KM-KG01MH2F	L.NOW - Tecla MyHome LLAVE 2 mód.
KW-KM-KG01MH2GEN	L.NOW - Tecla MyHome Salir 2 mód.
KW-KM-KG01MH2BACK	L.NOW - Tecla MyHome ENTRAR 2 mód.
KW-KM-KG01MH2BED	L.NOW - Tecla MyHome DORMIR 2 mód.
KW-KM-KG01MH2X	L.NOW - Tecla MyHome alta luminosidad 2 mód.
KW-KM-KG19MH	L.NOW - Tecla MyHome regulador 1 mód.
KW-KM-KG19MH2	L.NOW - Tecla MyHome regulador 2 mód.


Teclas para mecanismos

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)


■ 1 módulo




■ 2 módulos



■ 3 módulos



■ 4 módulos



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 4.1 Grado de protección

Prueba de resistencia a los impactos: IK 04

■ 4.2 Características del material

Sin halógeno

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

■ 4.3 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10°C a + 70°C

Temperatura de uso: - 5°C a + 50°C

5. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

Frontal	A	B	C
1 M	86	22	7
2 M	86	45	7
3 M	86	67	7
4 M	86	89	7