



LIGHT now

YW4548 - YG4548 - YD4548
YW4549 - YG4549 - YD4549
YW4548M2 - YG4548M2 - YD4548M2
YW4549M2 - YG4549M2 - YD4549M2

Interruptor de tarjeta

Y_4548 - Y_4549



Y_4548M2 - Y_4549M2

USO


Interruptor de tarjeta para activar luces y dispositivos en habitaciones de hotel.

Con temporización al apagado de aprox. 30 segundos.

GAMA

Denominación	Referencias
Interruptor de tarjeta con tecnología RFID - 3 módulos	<input type="checkbox"/> YW4548 <input checked="" type="checkbox"/> YG4548 <input checked="" type="checkbox"/> YD4548
Interruptor de tarjeta - 3 módulos	<input type="checkbox"/> YW4549 <input checked="" type="checkbox"/> YG4549 <input checked="" type="checkbox"/> YD4549
Interruptor de tarjeta con tecnología RFID - 2 módulos	<input type="checkbox"/> YW4548M2 <input checked="" type="checkbox"/> YG4548M2 <input checked="" type="checkbox"/> YD4548M2
Interruptor de tarjeta - 2 módulos	<input type="checkbox"/> YW4549M2 <input checked="" type="checkbox"/> YG4549M2 <input checked="" type="checkbox"/> YD4549M2

Colores: Blanco Stone Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

	A	B	C	D
J_4548 - J_4549	68.7	45.1	32.6	22.3
J_4548M2 - J_4549M2	61	47	32.6	29.1

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo

Capacidad de los bornes: 2 x 2,5 mm²

Longitud de pelado de cable: 8 mm

Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**- Grado de protección:**

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

- Características mecánicas:

- Prueba de resistencia a los golpes: IK04

- Características del material:

- Mecanismo y frontal: PC (Policarbonato)
- Sin halógenos
- Resistente a los rayos UV
- Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- Características eléctricas:

- Tensión: 230 VAC
- Intensidad: 30VA

- Características ambientales:

- Temperatura de almacenamiento: 10 °C a +70 °C
- Temperatura de uso: -5 °C a +35 °C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 60669-1-2.

Consultar el e-catálogo.