


LSC Evacuation URAONE Réf. 241 100 / 241 300
LSC Ambiance URAONE Réf. 122 224 / 122 225

1 Utilisation


	24 et 48 VDC	110/220 VDC - 230 VAC
Evacuation	241 100	241 300
Ambiance (*)	122 225	122 224

(*) Pour limiter l'impact de votre installation sur l'environnement et réduire votre facture d'énergie et de maintenance, il convient de faire fonctionner l'éclairage de sécurité d'ambiance en mode non permanent.

2 Ouverture du bloc




3 Raccordement





4 Etiquette orientable

Possibilité d'orientation de la flèche de direction après ouverture de la verrine (étiquette sécable).



(*)



(*) Les produits sont livrés sans pictogrammes

5 Caractéristiques techniques

Réf.	Tension	Application	Flux lumineux	IP / IK	Consommation	Classe
241 100	24 et 48 VDC	Evacuation	45 lm	IP42 / IK07	0,8 W / 1 W	II
241 300	110/220 VDC				1,1 W / 1,3 W	
	230 VAC				1 W / 1,6 VA	
122 225	24 et 48 VDC	Ambiance ⁽¹⁾	320 lm	IP42 / IK07	6 W / 7 W	II
122 224	110/220 VDC				5 W / 6,5 W	
	230 VAC				7,5 W / 13 VA	

Nota : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé

6 Risques photobiologiques



⁽¹⁾ Pour les LSC Ambiance :

Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à 0,43 m ne soit pas attendu.

Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Ura** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Ura**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Ura**.

Certificat de conformité disponible sur demande auprès de la société URA, ou sur www.ura.fr



Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation

