

# 0 999 06 - LE07630AB MECANISME - VARIATEUR TOUTES CHARGES blanc - CELIANE™

**Variateur seul**

**Réglage obligatoire pour lampes fluocompactes variables**

**Mode niveaux pré-réglés**

2 s

**Associé avec 1 à 5 poussoirs**

50 m max.

**Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique**

**Mode niveaux pré-réglés + veilleuse**

1 h

2 s

0 401 49

- 100/240 V~
- 50/60 Hz
- 11 mA max.
- 5° C → +55° C

**Ne pas associer différents types de lampes sur un même circuit.**

Permet un ré-allumage systématique à 100 % d'éclairage

2 s

Permet un ré-allumage systématique au niveau d'éclairage avant la dernière extinction (retour en mode usine)

2 s

N (neutre) = bleu  
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune  
⊥ (terre) = vert/jaune

Fil rigide section 1,5 mm<sup>2</sup>

**Mode variateur (retour en mode usine)**

2 s

35°	Lampes à incandescence	Lampes halogènes	(1) Lampes TBT	(2) Lampes TBT	(1) Tube fluorescent	(2) Tube fluorescent	Dimmable (3)	Dimmable (4)	LED
100-230 V 50/60 Hz	Max. 400 W Min. 3 W	Max. 400 W Min. 3 W	Max. 400 VA Min. 3 VA	Max. 400 VA Min. 3 VA	Max. 200 VA Min. 3 VA	Max. 200 VA Min. 3 VA	Max. 75 W ou 10 lampes Max.	Max. 75 W ou 10 lampes Max.	Max. 75 W ou 10 lampes Max.

(1) transformateur ferromagnétique (2) transformateur électronique (3) Lampes fluocompactes variables (4) Lampes à LED variables

Utilisation possible avec 1 à 5 poussoirs pour une variation à partir de tous les points de commande.

**Fixation à vis**

**Fixation à griffes**

LED07630AB © Legrand 2014

**!** Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

**Peut s'installer à la place d'un interrupteur.**

**Mémorisation du niveau d'éclairage.**

**Modes variateur, niveaux pré-réglés ou veilleuse.**

\*Boîte profondeur 40 mm mini

**FR**

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)

**Fixation à vis**

**Fixation à griffes**

**Variation**

**Économie d'énergie**

CE

22 PAP

**2 ans GARANTIE**

3 245060 999063

**0 999 06**