N (neutre) = bleu

L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

⏚ (terre) = vert/jaune

8 mm — Fil rigide section **1,5 mm²**

Bornes auto Connexion/Déconnexion sans outils

			(*) LED dimmable				(**)	
+35°C / +5°C 50/60 Hz	1 x 2,5 mm² 2 x 1,5 mm²	R	Trailing	R/C	Trailing	R/C	Leading	R/L
230 V~ Max.		125 W	125 VA		125 VA		125 VA	
230 V~ Min.		3 W	3 VA		3 VA		3 VA	

Ne pas mélanger différents modèles de charge sur le même produit.
(*) 10 lampes max. Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant.
(**) Compatibilité avec des charges de type ferromagnétique, variateur en mode «Leading». Voir notice pro (QR code sur l'emballage / Rubrique «Réglage»). Risque de casse produit.

⚠ Ce variateur fonctionne uniquement avec les ampoules à intensité variable **non connectées** (identifiables grâce au logo présent dans l'emballage).

DIMMABLE

Ensemble,
agir pour un avenir durable
legrand.com/rse

legrand

legrand®

legrand®

dooxie™

VARIATEUR
SANS NEUTRE*
125 W MAXI
BLANC
Avec plaque et griffes de fixation




J'économise l'énergie

* Nécessite une ampoule compatible variateur (dimmable)


FABRIQUÉ EN FRANCE


Pour allumer, faire varier et éteindre la lumière. S'installe à la place d'un interrupteur sans modifier le câblage (sans neutre).

Variateur seul



Câblage commande déportée avec 1 ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux (20 max.).







* En cas de mauvais fonctionnement de la charge, il est impératif d'utiliser le compensateur 0 401 49 (non inclus dans ce pack).

LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30076
87002 Limoges
CEDEX FRANCE
www.legrand.com

Démontage



Montage



Support **fixation à griffes** en rénovation

Support **fixation à vis**

Boîte d'encastrement de profondeur **40 mm** conseillée

[1]Scannez le QR code de l'emballage pour accéder à la notice professionnelle complète.

Paramétrages modifiables (voir notice pro[1]) :
- Niveau d'éclairage mini/maxi
- Modes témoin/lumineux
- Mémoire du niveau d'éclairement avant extinction

2 ANS Garantie légale

CE

FR Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr

⚠ Avant toute intervention, couper le courant. Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

FR

Emballage **Carton** Recyclable

21 PAP

Design and Quality by LEGRAND (France)

Made in France 0 950 13A

3 414972 446600

LA08086AA